

### Griffserie HH

Zusammensteckbare Rohrgriffe für schwer zugängliche Eckbereiche und zurückliegende Maschinentüren.

#### Ausführung A:

Griffschenkel aus stranggepresstem Aluminium AlMgSi 0,5; mattglänzend, schwarz eloxiert. Rohr und Rohrverbindungsschrauben aus Edelstahl; Rohr feingeschliffen.

#### Ausführung B:

Alle Bauteile aus Aluminium AlMgSi 0,5; schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur; Rohrverbindungsschrauben aus Edelstahl.

#### Lieferumfang:

Grifftyp HH-25 zur Montage inkl. Zylinderschrauben mit Innensechskant M8 x 65 DIN 912, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl; andere Grifftypen ohne Befestigungsmaterial.

#### Tragkraft:

min. 1.000 N.

#### Hinweis:

Beliebige andere Griffängen auf Anfrage.

