


ユニバーサル メイテンロック コネクタ



防滴シール用接触子

ソリッド ピンの径：2.13
 スプリット ピンの径：2.01
 材質の厚さ：
 他に指定がない限り0.30


これらの接触子はユニバーサル
 メイテンロック コネクタのプラグ/
 キャップハウジングのどちら
 にも使用できます。



ソリッド ピン

スプリット ピン
(低嵌合)

ソリッド ソケット



接地ピン

(標準ピンより 2.54mm 長い)
 (最初に結合させ、最後に切断する。電流中断用ではない。)

関連製品データ

製品規格 108-1031
 (ユニバーサル メイテンロッ
 ク コネクタ)
 取付規格 114-1010
 (ユニバーサル メイテンロッ
 ク接触子)

電線対基板

適用電線 AWG # (mm ²)	絶縁被覆 外 径	寸法 L		材質と仕上げ	スタイル	接触子型番				アプリケーター 型 番	手動工具 型 番
		ピン	ソケット			ピン		ソケット			
						連鎖状	バラ状	連鎖状	バラ状		
20 - 14 (0.5 ~ 2.0)	1.52 }	20.06	19.30	黄銅 プレティン	ソリッド	350218-1	350547-1	350536-1	350550-1	2151500-1	91500-1 (408-8547)
				黄銅 金*1		350218-2	350547-2	350536-2	350550-2		
				黄銅 局部金*2		350218-7	350547-7	350536-7	350550-7		
				磷青銅 プレティン		350218-3	350547-3	350536-3	350550-3		
				磷青銅 局部金*2		350218-6	350547-6	350536-6	350550-6		
				黄銅 プレティン		350687-1	350705-1	-	-		
	3.30	-	22.60	黄銅 金*1	スプリット	350687-2	350705-2	-	-		
				黄銅 局部金*2		350687-7	350705-7	-	-		
				黄銅 プレティン	接地	350654-1	350669-1				

6、9、12および15極のハウジングには、嵌合力を減らすためにスプリット ピンの使用をお勧めします。

磷青銅の接触子は、高温/高湿が繰り返されるアプリケーションに適しています。

適用電線AWG #24 - 18の接触子 (P.225参照)は、絶縁被覆外径 1.52 ~ 2.54の場合、防滴シールとともに使用できます。


※1. 金めっき：ニッケルめっき (min. 1.27μm)の上に、接触部およびワイヤ パレル面に金めっき (min. 0.76μm)。

※2. 局部金：ニッケルめっき (min. 1.27μm)の上に、接触部に金めっき (min. 0.76μm)。

キーイング プラグ /

防滴シール プラグ



(408-3392)



型番

UL94V-0 ナイロン- 770377-1

工具

シールド ラッチ解除工具
型番：794381-1
(408-3392)接触子引抜工具
型番：1804030-1
(408-10049)接触子挿入工具 (細線用)
型番：91002-1
(408-7347)

注：すべての型番はRoHS適合製品です。