

●黄銅スペーサー (六角) 口径 ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (六角) 口径

スペーサー
の選定1 黄銅
スペーサー2 ジュラコン
スペーサー3 ステンレス
スペーサー4 スチール
スペーサー5 PPS
スペーサー6 PBT
スペーサー7 エコ
スペーサー8 アルミ
スペーサー9 ベーク
スペーサー10 ナイロン・レー
ン
スペーサー11 ビーク
スペーサー12 ABS
スペーサー13 LED取付
スペーサー14 D-Sub取付
スペーサー15 PTFE
スペーサー16 セラミックス・ガラ
ス
スペーサー17 チタン
スペーサー18 ポリカーボネート
スペーサー19 ガラエボ
スペーサー20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ブッシュ24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ピンヘッダー
丸ピン26 ピンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト

仕 様

- ・材 質／快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処 理／ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



BSB-26200E 口径		オネジ (M=2.6 ピッチ0.45)		メネジ (M=2 ピッチ0.4)		L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁
				5		5	BSB-26205E	3	18	BSB-26218E	5			
				6		6	BSB-26206E	4	20	BSB-26220E	5			
				7		7	BSB-26207E	5	25	BSB-26225E	5			
				8		8	BSB-26208E	5	30	BSB-26230E	5			
				9		9	BSB-26209E	5						
				10		10	BSB-26210E	5						
				12		12	BSB-26212E	5						
				13		13	BSB-26213E	5						
				15		15	BSB-26215E	5						

ご注文個数 50個～

BSB-3200E 口径		オネジ (M=3 ピッチ0.5)		メネジ (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁
				5		5	BSB-3205E	3.5	21	BSB-3221E	6	37	BSB-3237E	6
				6		6	BSB-3206E	4	22	BSB-3222E	6	38	BSB-3238E	6
				7		7	BSB-3207E	5	23	BSB-3223E	6	39	BSB-3239E	6
				8		8	BSB-3208E	6	24	BSB-3224E	6	40	BSB-3240E	6
				9		9	BSB-3209E	6	25	BSB-3225E	6	41	BSB-3241E	6
				10		10	BSB-3210E	6	26	BSB-3226E	6	42	BSB-3242E	6
				11		11	BSB-3211E	6	27	BSB-3227E	6	43	BSB-3243E	6
				12		12	BSB-3212E	6	28	BSB-3228E	6	44	BSB-3244E	6
				13		13	BSB-3213E	6	29	BSB-3229E	6	45	BSB-3245E	6
				14		14	BSB-3214E	6	30	BSB-3230E	6	46	BSB-3246E	6
				15		15	BSB-3215E	6	31	BSB-3231E	6	47	BSB-3247E	6
				16		16	BSB-3216E	6	32	BSB-3232E	6	48	BSB-3248E	6
				17		17	BSB-3217E	6	33	BSB-3233E	6	49	BSB-3249E	6
				18		18	BSB-3218E	6	34	BSB-3234E	6	50	BSB-3250E	6
				19		19	BSB-3219E	6	35	BSB-3235E	6			
				20		20	BSB-3220E	6	36	BSB-3236E	6			

ご注文個数 50個～