

●NBRSセットワッシャー ●NBR set washer ●NBR組套垫圈

仕様

- ・材質/NBR
- ・色/黒
- ・硬度/70° (デュロメータタイプA)
63° (IRHD 参考値)
- ・RoHS対応製品


スペーサー
の選定

黄銅
スペーサー 1

ジュラコン
スペーサー 2

ステンレス
スペーサー 3

スチール
スペーサー 4

PPS
スペーサー 5

PBT
スペーサー 6

エコ
スペーサー 7

アルミ
スペーサー 8

ベーク
スペーサー 9

ナイロン・レー
ンスペーサー 10

ビーク
スペーサー 11

ABS
スペーサー 12

LED取付
スペーサー 13

D-Sub取付
スペーサー 14

PTFE
スペーサー 15

セラミックス・ガラス
スペーサー 16

チタン
スペーサー 17

ポリカーボネート
スペーサー 18

ガラエポ
スペーサー 19

樹脂
ワッシャー 20

ゴム
ワッシャー 21

金属
ワッシャー 22

樹脂
ブッシュ 23

樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24

金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25

ピンヘッダー
丸ピン 26

ピンヘッダー
角ピン 26

基板用端子 27

インサート
ナット 28

ローレット
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー
保護チューブ 32

ばねポスト 33

NBRS-0000-00 セットワッシャー 成型品				
呼径	d	D	t	品番
M2	1.5	2.9	0.5	NBRS-1529-05
M2.5	2.0	3.9	0.5	NBRS-2039-05
M2.6				
M3	2.5	4.8	1.0	NBRS-2548-10
M4	3.5	6.3	1.0	NBRS-3563-10
M5	4.5	8.2	1.5	NBRS-4582-15
M6	5.5	9.6	1.5	NBRS-5596-15

ご注文個数 50個〜

NBRS-0000-00 セットワッシャー プレス品				
呼径	d	D	t	品番
M2.6	2.0	4.7	0.5	NBRS-2047-05
		5.6	0.5	NBRS-2056-05
		6.6	0.5	NBRS-2066-05
		7.6	0.5	NBRS-2076-05
M3	2.5	5.6	1.0	NBRS-2556-10
		6.6	1.0	NBRS-2566-10
		7.6	1.0	NBRS-2576-10
		9.6	1.0	NBRS-2596-10
M4	3.5	6.6	1.0	NBRS-3566-10
		7.6	1.0	NBRS-3576-10
		8.6	1.0	NBRS-3586-10
		9.6	1.0	NBRS-3596-10
M5	4.5	11.6	1.0	NBRS-35116-10
		7.6	1.0	NBRS-4576-10
		8.6	1.0	NBRS-4586-10
		9.6	1.0	NBRS-4596-10
M6	5.5	11.6	1.5	NBRS-45116-15
		15.6	1.5	NBRS-45156-15
		7.6	1.0	NBRS-5576-10
		8.6	1.0	NBRS-5586-10
M6	5.5	9.6	1.0	NBRS-5596-10
		11.6	1.5	NBRS-55116-15
		13.6	1.5	NBRS-55136-15
		15.6	1.5	NBRS-55156-15

ご注文個数 50個〜

d/D	公差
6.0以下	±0.3
6.0超	±0.4

t	公差
0.5	±0.15
1.0	±0.15
1.5	±0.15