

# RY-T/RYSR/RYSR

●レニー小ネジ(十字穴付) ●RENY screws ●RENY 螺絲(十字)

## 仕様

- ナベ小ネジ
  - 材質/RENY (ポリアミドMXD6)
  - ガラス繊維50%入
  - 色/黄緑
  - 熱変形温度/1.82MPa...234°C
  - U L 規格/UL94-HB (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
  - 材質/PTFE
  - 色/白色不透明
  - 耐熱温度/連続240°C不燃性
  - U L 規格/UL94V-0 (材料)

## 仕様

- シリコンゴムワッシャー (SRW)
  - 材質/シリコンゴム
  - 色/半透明
  - 硬度/50° (デュロメータタイプA) 49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
  - 材質/NBR
  - 色/黒
  - 硬度/70° (デュロメータタイプA) 63° (IRHD 参考値)

RoHS対応製品



RY-0000-T セットナベ小ネジ(KW付)				RY-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)				RY-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)			
ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番	SRW シリコンゴム d-t	L	品番	RW NBR d-t	L	品番		
M2	4.3-0.5	3	RY-0203-T	2.9-0.5	3	RY-0203-SR	2.9-0.5	3	RY-0203-R		
		4	RY-0204-T		4	RY-0204-SR		4	RY-0204-R		
		5	RY-0205-T		5	RY-0205-SR		5	RY-0205-R		
		6	RY-0206-T		6	RY-0206-SR		6	RY-0206-R		
		8	RY-0208-T		8	RY-0208-SR		8	RY-0208-R		
		10	RY-0210-T		10	RY-0210-SR		10	RY-0210-R		
M2.6	5.5-0.8	4	RY-2604-T	3.9-0.5	4	RY-2604-SR	3.9-0.5	4	RY-2604-R		
		5	RY-2605-T		5	RY-2605-SR		5	RY-2605-R		
		6	RY-2606-T		6	RY-2606-SR		6	RY-2606-R		
		8	RY-2608-T		8	RY-2608-SR		8	RY-2608-R		
		10	RY-2610-T		10	RY-2610-SR		10	RY-2610-R		
		12	RY-2612-T		12	RY-2612-SR		12	RY-2612-R		
M3	8.0-0.8	4	RY-0304-T	4.8-1.0	4	RY-0304-SR	4.8-1.0	4	RY-0304-R		
		5	RY-0305-T		5	RY-0305-SR		5	RY-0305-R		
		6	RY-0306-T		6	RY-0306-SR		6	RY-0306-R		
		8	RY-0308-T		8	RY-0308-SR		8	RY-0308-R		
		10	RY-0310-T		10	RY-0310-SR		10	RY-0310-R		
		12	RY-0312-T		12	RY-0312-SR		12	RY-0312-R		
		15	RY-0315-T		15	RY-0315-SR		15	RY-0315-R		
		16	RY-0316-T		16	RY-0316-SR		16	RY-0316-R		
		20	RY-0320-T		20	RY-0320-SR		20	RY-0320-R		
		25	RY-0325-T		25	RY-0325-SR		25	RY-0325-R		
30	RY-0330-T	30	RY-0330-SR	30	RY-0330-R						
M4	10-1.0	5	RY-0405-T	6.3-1.0	5	RY-0405-SR	6.3-1.0	5	RY-0405-R		
		6	RY-0406-T		6	RY-0406-SR		6	RY-0406-R		
		8	RY-0408-T		8	RY-0408-SR		8	RY-0408-R		
		10	RY-0410-T		10	RY-0410-SR		10	RY-0410-R		
		12	RY-0412-T		12	RY-0412-SR		12	RY-0412-R		
		15	RY-0415-T		15	RY-0415-SR		15	RY-0415-R		
		16	RY-0416-T		16	RY-0416-SR		16	RY-0416-R		
		20	RY-0420-T		20	RY-0420-SR		20	RY-0420-R		
		25	RY-0425-T		25	RY-0425-SR		25	RY-0425-R		
		30	RY-0430-T		30	RY-0430-SR		30	RY-0430-R		
M5	12-1.0	8	RY-0508-T	8.2-1.5	8	RY-0508-SR	8.2-1.5	8	RY-0508-R		
		10	RY-0510-T		10	RY-0510-SR		10	RY-0510-R		
		12	RY-0512-T		12	RY-0512-SR		12	RY-0512-R		
		15	RY-0515-T		15	RY-0515-SR		15	RY-0515-R		
		20	RY-0520-T		20	RY-0520-SR		20	RY-0520-R		
		25	RY-0525-T		25	RY-0525-SR		25	RY-0525-R		
30	RY-0530-T	30	RY-0530-SR	30	RY-0530-R						
35	RY-0535-T	35	RY-0535-SR	35	RY-0535-R						
M6	13-1.0	10	RY-0610-T	9.6-1.5	10	RY-0610-SR	9.6-1.5	10	RY-0610-R		
		12	RY-0612-T		12	RY-0612-SR		12	RY-0612-R		
		15	RY-0615-T		15	RY-0615-SR		15	RY-0615-R		
		20	RY-0620-T		20	RY-0620-SR		20	RY-0620-R		
		25	RY-0625-T		25	RY-0625-SR		25	RY-0625-R		
		30	RY-0630-T		30	RY-0630-SR		30	RY-0630-R		
35	RY-0635-T	35	RY-0635-SR	35	RY-0635-R						
40	RY-0640-T	40	RY-0640-SR	40	RY-0640-R						

ご注文個数 50個~

ご注文個数 50個~

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- ゼミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料