

●ポリカーボネート小ネジ (十字穴付) ●Polycarbonate screws ●PC螺丝 (十字)

仕様

- ナベ小ネジ・材質/PC (ポリカーボネート)
- ・色/透明
- ・熱変形温度/1.82MPa...130℃
- ・U L 規格/UL94V-2 (材料)

仕様

- シリコンゴムワッシャー・材質/シリコンゴム (SRW)
- ・色/半透明
- ・硬度/50° (デュロメータタイプA) 49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
- ・材質/NBR
- ・色/黒
- ・硬度/70° (デュロメータタイプA) 63° (IRHD 参考値)

RoHS対応製品



スペーサー
の選定

- 黄銅 1
- ジュラコン 2
- ステンレス 3
- スチール 4
- PPS 5
- PBT 6
- エコ 7
- アルミ 8
- ベーク 9
- ナイロン・レーン 10
- ビーク 11
- ABS 12
- LED取付 13
- D-Sub取付 14
- PTFE 15
- セラミックス・ガラス 16
- チタン 17
- ポリカーボネート 18
- ガラエポ 19
- 樹脂 20
- ゴム 21
- 金属 22
- 樹脂 23
- 樹脂ネジ/ 24
- 金属ネジ/ボルト/ 25
- ピンヘッダー 26
- ピンヘッダー 26
- 基板用端子 27
- インサート 28
- ローレット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー 32
- ばねポスト 33

PC-0000-SR セットナベ小ネジ (SRW付)				
ネジ径	SRW シリコンゴム d-t	L	品番	
M2	2.9-0.5			6 PC-0506-SR
				8 PC-0508-SR
		3	PC-0203-SR	10 PC-0510-SR
		4	PC-0204-SR	12 PC-0512-SR
		5	PC-0205-SR	15 PC-0515-SR
		6	PC-0206-SR	16 PC-0516-SR
		8	PC-0208-SR	18 PC-0518-SR
		10	PC-0210-SR	20 PC-0520-SR
		12	PC-0212-SR	25 PC-0525-SR
				30 PC-0530-SR
				35 PC-0535-SR
				40 PC-0640-SR
M2.6	3.9-0.5			10 PC-0610-SR
				12 PC-0612-SR
				15 PC-0615-SR
				20 PC-0620-SR
				25 PC-0625-SR
				30 PC-0630-SR
				35 PC-0635-SR
				40 PC-0640-SR
M3	4.8-1.0			6 PC-0306-SR
				8 PC-0308-SR
				10 PC-0310-SR
				12 PC-0312-SR
				15 PC-0315-SR
				16 PC-0316-SR
				18 PC-0318-SR
				20 PC-0320-SR
				25 PC-0325-SR
				30 PC-0330-SR
M4	6.3-1.0			5 PC-0405-SR
				6 PC-0406-SR
				8 PC-0408-SR
				10 PC-0410-SR
				12 PC-0412-SR
				15 PC-0415-SR
				16 PC-0416-SR
				18 PC-0418-SR
				20 PC-0420-SR
				25 PC-0425-SR
				30 PC-0430-SR
				40 PC-0440-SR

PC-0000-R セットナベ小ネジ (RW付)				
ネジ径	RW NBR d-t	L	品番	
M2	2.9-0.5			6 PC-0506-R
				8 PC-0508-R
		3	PC-0203-R	10 PC-0510-R
		4	PC-0204-R	12 PC-0512-R
		5	PC-0205-R	15 PC-0515-R
		6	PC-0206-R	16 PC-0516-R
		8	PC-0208-R	18 PC-0518-R
		10	PC-0210-R	20 PC-0520-R
		12	PC-0212-R	25 PC-0525-R
				30 PC-0530-R
				35 PC-0535-R
				40 PC-0640-R
M2.6	3.9-0.5			10 PC-0610-R
				12 PC-0612-R
				15 PC-0615-R
				20 PC-0620-R
				25 PC-0625-R
				30 PC-0630-R
				35 PC-0635-R
				40 PC-0640-R
M3	4.8-1.0			6 PC-0306-R
				8 PC-0308-R
				10 PC-0310-R
				12 PC-0312-R
				15 PC-0315-R
				16 PC-0316-R
				18 PC-0318-R
				20 PC-0320-R
				25 PC-0325-R
				30 PC-0330-R
M4	6.3-1.0			5 PC-0405-R
				6 PC-0406-R
				8 PC-0408-R
				10 PC-0410-R
				12 PC-0412-R
				15 PC-0415-R
				16 PC-0416-R
				18 PC-0418-R
				20 PC-0420-R
				25 PC-0425-R
				30 PC-0430-R
				40 PC-0440-R

ご注文個数 50個～

ご注文個数 50個～