

# RAC/RAC-N

●セラミックス六角穴付ボルト ●Ceramics cap bolt ●陶瓷内六角螺钉

仕様

- ・材質 / アルミナ96
- ・色 / 白
- ・耐熱温度 / 1300℃

RoHS対応製品



- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレコースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24**
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料

RAC-0000ボルト(ガス抜用穴付)				RAC-0000Nボルト(ガス抜用穴なし)			
ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	L	品番	ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	L	品番
M3 (0.5)	5.5-3-1.5	5	RAC-0305N	M3 (0.5)	5.5-3-1.5	6	RAC-0306N
		8	RAC-0308N			8	RAC-0308N
		10	RAC-0310N			10	RAC-0310N
		12	RAC-0312N			12	RAC-0312N
		12	RAC-0412N			12	RAC-0412N
M4 (0.7)	7-4-2.5	8	RAC-0408	M4 (0.7)	7-4-2.5	8	RAC-0408N
		10	RAC-0410			10	RAC-0410N
		12	RAC-0412			12	RAC-0412N
M5 (0.8)	8.5-5-3	8	RAC-0508	M5 (0.8)	8.5-5-3	8	RAC-0508N
		10	RAC-0510			10	RAC-0510N
		12	RAC-0512			12	RAC-0512N
		16	RAC-0516			16	RAC-0516N
		20	RAC-0520			20	RAC-0520N
M6 (1.0)	10-6-4	6	RAC-0606	M6 (1.0)	10-6-4	6	RAC-0606N
		8	RAC-0608			8	RAC-0608N
		10	RAC-0610			10	RAC-0610N
		12	RAC-0612			12	RAC-0612N
		16	RAC-0616			16	RAC-0616N
		20	RAC-0620			20	RAC-0620N
M8 (1.25)	13-8-5	10	RAC-0810	M8 (1.25)	13-8-5	10	RAC-0810N
		12	RAC-0812			12	RAC-0812N
		16	RAC-0816			16	RAC-0816N
		20	RAC-0820			20	RAC-0820N
M10 (1.5)	16-10-6	10	RAC-1010	M10 (1.5)	16-10-6	10	RAC-1010N
		12	RAC-1012			12	RAC-1012N
		16	RAC-1016			16	RAC-1016N
		20	RAC-1020			20	RAC-1020N

ご注文個数 2個～ ※全てガス抜用穴なし ご注文個数 2個～