

●アルミ小ネジ (十字穴付) ●Aluminum screws ●铝 螺丝 (十字)

RoHS対応製品

スペーサー
の選定黄銅
スペーサー 1ジュラコン
スペーサー 2ステンレス
スペーサー 3スチール
スペーサー 4PPS
スペーサー 5PBT
スペーサー 6エコ
スペーサー 7アルミ
スペーサー 8ベーク
スペーサー 9ナイロン・レ
ンズスペーサー 10ビーク
スペーサー 11ABS
スペーサー 12LED取付
スペーサー 13D-Sub取付
スペーサー 14PTFE
スペーサー 15セラミックス・ガラス
スペーサー 16チタン
スペーサー 17ポリカーボネート
スペーサー 18ガラエポ
スペーサー 19樹脂
ワッシャー 20ゴム
ワッシャー 21金属
ワッシャー 22樹脂
ブッシュ 23樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25ピンヘッダー
丸ピン 26ピンヘッダー
角ピン 26

基板用端子 27

インサート
ナット 28ローレット
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー
保護チューブ 32

ばねポスト 33

仕 様

●ナベ小ネジ ・材 質/アルミ
サラ小ネジ ・処 理/生地

仕 様

●シリコンゴムワッシャー ・材質/シリコンゴム
(SRW) ・色 /半透明
・硬度/50° (デュロメータタイプA)
49° (IRHD 参考値)
●NBRワッシャー ・材質/NBR
(RW) ・色 /黒
・硬度/70° (デュロメータタイプA)
63° (IRHD 参考値)

A-0000-SR セットナベ小ネジ (SRW付)				A-0000-R セットナベ小ネジ (RW付)				AF-0000サラ小ネジ			
ネジ径	SRW シリコンゴム d-t	L	品 番	RW NBR d-t	L	品 番		ピッチ-D	L	品 番	
M2.6	3.9-0.5	4	A-2604-SR	3.9-0.5	4	A-2604-R		0.5-6			
		5	A-2605-SR		5	A-2605-R					
		6	A-2606-SR		6	A-2606-R					
		8	A-2608-SR		8	A-2608-R					
		10	A-2610-SR		10	A-2610-R					
		12	A-2612-SR		12	A-2612-R					
		15	A-2615-SR		15	A-2615-R					
M3	4.8-1.0	6	A-0306-SR	4.8-1.0	6	A-0306-R		0.5-6	6	AF-0306	
		8	A-0308-SR		8	A-0308-R			8	AF-0308	
		10	A-0310-SR		10	A-0310-R			10	AF-0310	
		12	A-0312-SR		12	A-0312-R			12	AF-0312	
		15	A-0315-SR		15	A-0315-R					
		16	A-0316-SR		16	A-0316-R					
		20	A-0320-SR		20	A-0320-R					
		25	A-0325-SR		25	A-0325-R					
M4	6.3-1.0	30	A-0330-SR		30	A-0330-R					
	6.3-1.0	6	A-0406-SR	6.3-1.0	6	A-0406-R		0.7-8	6	AF-0406	
		8	A-0408-SR		8	A-0408-R			8	AF-0408	
		10	A-0410-SR		10	A-0410-R			10	AF-0410	
		12	A-0412-SR		12	A-0412-R			12	AF-0412	
		15	A-0415-SR		15	A-0415-R			15	AF-0415	
		16	A-0416-SR		16	A-0416-R			16	AF-0416	
		20	A-0420-SR		20	A-0420-R			20	AF-0420	
		25	A-0425-SR		25	A-0425-R			25	AF-0425	
M5	8.2-1.5	30	A-0430-SR		30	A-0430-R			30	AF-0430	
	8.2-1.5	6	A-0506-SR	8.2-1.5	6	A-0506-R		0.8-10	8	AF-0508	
		8	A-0508-SR		8	A-0508-R			10	AF-0510	
		10	A-0510-SR		10	A-0510-R			12	AF-0512	
		12	A-0512-SR		12	A-0512-R			15	AF-0515	
		15	A-0515-SR		15	A-0515-R			16	AF-0516	
		16	A-0516-SR		16	A-0516-R			20	AF-0520	
		20	A-0520-SR		20	A-0520-R			25	AF-0525	
		25	A-0525-SR		25	A-0525-R			30	AF-0530	
M6		30	A-0530-SR		30	A-0530-R		1.0-12			
									12	AF-0612	
									15	AF-0615	
									16	AF-0616	
									20	AF-0620	
									25	AF-0625	
									30	AF-0630	

ご注文個数 50個～