



- スペーサーの選定
- 黄銅
スペーサー 1
- ジュラコン
スペーサー 2
- ステンレス
スペーサー 3
- スチール
スペーサー 4
- PPS
スペーサー 5
- PBT
スペーサー 6
- エコ
スペーサー 7
- アルミ
スペーサー 8
- ベーク
スペーサー 9
- ナイロン・レー
スペーサー 10
- ビーク
スペーサー 11
- ABS
スペーサー 12
- LED取付
スペーサー 13
- D-Sub取付
スペーサー 14
- PTFE
スペーサー 15
- セラミックス・ガラス
スペーサー 16
- チタン
スペーサー 17
- ポリカーボネート
スペーサー 18
- ガラエポ
スペーサー 19
- 樹脂
ワッシャー 20
- ゴム
ワッシャー 21
- 金属
ワッシャー 22
- 樹脂
ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー
丸ピン 26
- ピンヘッダー
角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサート
ナット 28
- ローレット
ツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー
保護チューブ 32
- ばねポスト 33

B-0000-S セットナベ小ネジ(SW付)				B-0000-SN/ST セットナベ小ネジ(SW・KW付)					
ネジ径	SW d-t	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番		
M2	4-0.5	4	B-0204-S		4.3-0.5	4	B-0204-SN		
		5	B-0205-S			5	B-0205-SN		
		6	B-0206-S			6	B-0206-SN		
		8	B-0208-S			8	B-0208-SN		
		10	B-0210-S			10	B-0210-SN		
		12	B-0212-S			12	B-0212-SN		
M2.5	4.8-0.6	4	B-2504-S		5.5-0.8	4	B-2504-SN		
		5	B-2505-S			5	B-2505-SN		
		6	B-2506-S			6	B-2506-SN		
		8	B-2508-S			8	B-2508-SN		
		10	B-2510-S			10	B-2510-SN		
		12	B-2512-S			12	B-2512-SN		
M2.6	4.8-0.6	4	B-2604-S		5.5-0.8	4	B-2604-SN		
		5	B-2605-S			5	B-2605-SN		
		6	B-2606-S			6	B-2606-SN		
		8	B-2608-S			8	B-2608-SN		
		10	B-2610-S			10	B-2610-SN		
		12	B-2612-S			12	B-2612-SN		
		15	B-2615-S			15	B-2615-SN		
		18	B-2618-S			18	B-2618-SN		
M3	5.5-0.7	4	B-0304-S		6-0.8	4	B-0304-SN		
		5	B-0305-S			5	B-0305-SN		
		6	B-0306-S			6	B-0306-SN		
		8	B-0308-S			8	B-0308-SN		
		10	B-0310-S			10	B-0310-SN		
		12	B-0312-S			12	B-0312-SN		
		15	B-0315-S			15	B-0315-SN		
		18	B-0318-S			18	B-0318-SN		
		20	B-0320-S			20	B-0320-SN		
		25	B-0325-S			25	B-0325-SN		
		30	B-0330-S			30	B-0330-SN		
							8-0.8	6	B-0306-ST
							8	B-0308-ST	
							10	B-0310-ST	
			12	B-0312-ST					
			15	B-0315-ST					
			18	B-0318-ST					
M4	7-1.0	6	B-0406-S		10-1.0	6	B-0406-SN		
		8	B-0408-S			8	B-0408-SN		
		10	B-0410-S			10	B-0410-SN		
		12	B-0412-S			12	B-0412-SN		
		15	B-0415-S			15	B-0415-SN		
M5	8.5-1.3	8	B-0508-S		12-1.0	8	B-0508-SN		
		10	B-0510-S			10	B-0510-SN		
		12	B-0512-S			12	B-0512-SN		
		15	B-0515-S			15	B-0515-SN		

ご注文個数 50個～