

●黄銅ナベ小ネジ、サラ小ネジ (十字穴付) ●Brass screws ●黄銅 螺丝 (十字)

仕 様

- ・材 質／黄銅
- ・処 理／ニッケルメッキ (Ni)

RoHS対応製品



B-4400ナベ小ネジ				BF-0000サラ小ネジ			
ネジ径	D-H	L	品 番	ネジ径	ピッチ-D	L	品 番
#4-40	5.5-2.0	6	B-4406	M2	0.4-4	3	BF-0203
		8	B-4408			4	BF-0204
		10	B-4410			5	BF-0205
		12	B-4412			6	BF-0206
		15	B-4415			8	BF-0208
						10	BF-0210
						12	BF-0212
				M2.6	0.45-5.2	4	BF-2604
						5	BF-2605
						6	BF-2606
						8	BF-2608
						10	BF-2610
				M3	0.5-6	12	BF-2612
						4	BF-0304
						5	BF-0305
						6	BF-0306
						8	BF-0308
				M4	0.7-8	10	BF-0310
						12	BF-0312
						6	BF-0406
						8	BF-0408
						10	BF-0410
						12	BF-0412

ご注文個数 50個～

ご注文個数 50個～

スペーサー

の選定

黄銅

スペーサー 1

ジュラコン

スペーサー 2

ステンレス

スペーサー 3

スチール

スペーサー 4

PPS

スペーサー 5

PBT

スペーサー 6

エコ

スペーサー 7

アルミ

スペーサー 8

ベーク

スペーサー 9

ナイロン・レニー

スペーサー 10

ビーク

スペーサー 11

ABS

スペーサー 12

LED取付

スペーサー 13

D-Sub取付

スペーサー 14

PTFE

スペーサー 15

セラミックス・ガラス

スペーサー 16

チタン

スペーサー 17

ポリカーボネート

スペーサー 18

ガラエポ

スペーサー 19

樹脂

ワッシャー 20

ゴム

ワッシャー 21

金属

ワッシャー 22

樹脂

ブッシュ 23

樹脂ネジ/

ボルト/ナット 24

金属ネジ/ボルト/

ナット/ワッシャー 25

ピンヘッダー

丸ピン 26

ピンヘッダー

角ピン 26

基板用端子 27

インサート

ナット 28

ローレット

ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー

保護チューブ 32

ばねポスト 33