



F-0000-SE セットナベ小ネジ(SW付)				F-0000-SNE/STE セットナベ小ネジ(SW・KW付)						
ネジ径	SW d-t	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番			
M2	4-0.5	4	F-0204-SE		4.3-0.5	4	F-0204-SNE			
		5	F-0205-SE			5	F-0205-SNE			
		6	F-0206-SE			6	F-0206-SNE			
		8	F-0208-SE			8	F-0208-SNE			
		10	F-0210-SE			10	F-0210-SNE			
		12	F-0212-SE			12	F-0212-SNE			
M2.6	4.8-0.6	4	F-2604-SE		5.5-0.8	4	F-2604-SNE			
		5	F-2605-SE			5	F-2605-SNE			
		6	F-2606-SE			6	F-2606-SNE			
		8	F-2608-SE			8	F-2608-SNE			
		10	F-2610-SE			10	F-2610-SNE			
		12	F-2612-SE			12	F-2612-SNE			
		15	F-2615-SE			15	F-2615-SNE			
		18	F-2618-SE			18	F-2618-SNE			
		20	F-2620-SE			20	F-2620-SNE			
M3	5.5-0.7	4	F-0304-SE		6-0.8	4	F-0304-SNE			
		5	F-0305-SE			5	F-0305-SNE			
		6	F-0306-SE			6	F-0306-SNE			
		8	F-0308-SE			8	F-0308-SNE			
		10	F-0310-SE			10	F-0310-SNE			
		12	F-0312-SE			12	F-0312-SNE			
		15	F-0315-SE			15	F-0315-SNE			
		18	F-0318-SE			18	F-0318-SNE			
		20	F-0320-SE			20	F-0320-SNE			
		25	F-0325-SE			25	F-0325-SNE			
		30	F-0330-SE			30	F-0330-SNE			
								8-0.8	6	F-0306-STE
									8	F-0308-STE
					10	F-0310-STE				
					12	F-0312-STE				
					15	F-0315-STE				
					18	F-0318-STE				
M4	7-1.0	6	F-0406-SE		10-1.0	6	F-0406-SNE			
		8	F-0408-SE			8	F-0408-SNE			
		10	F-0410-SE			10	F-0410-SNE			
		12	F-0412-SE			12	F-0412-SNE			
		15	F-0415-SE			15	F-0415-SNE			
M5	8.5-1.3	8	F-0508-SE		12-1.0	8	F-0508-SNE			
		10	F-0510-SE			10	F-0510-SNE			
		12	F-0512-SE			12	F-0512-SNE			
		15	F-0515-SE			15	F-0515-SNE			

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料