

φ30・亜鉛ダイカスト製 シリーズ アクセサリ・保守用部品 φ30

アクセサリ・保守用部品[亜鉛ダイカスト製シリーズ専用]

(単位：mm)

・下記以外のアクセサリについては、φ30シリーズアクセサリの項（521頁）をご覧ください。

□ アクセサリ

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
取付リング  平形 (8角リング) W34.8 H6 M30	金属製 (亜鉛ダイカスト: クロームメッキ)	OG-81	OG-81PN02	450	1パック (同種2個入り)	・半ガード付には、使用できません。
 突形 (8角リング) W34.8 H17 M30		OG-82	OG-82	715	1個	

□ 保守用部品

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法	仕様	形番	ご注文形番	標準価格 (税別・円)	販売単位	備考
ボタン  ①平形ボタン (ABD1形用) φ24.6 H4  ③大形ボタン (ABD3・ABGD3形用) φ40 H16.2  ②突形ボタン (ABD2・ABGD2・ ABFD2形用) φ24.6 H9  ④特大形 (ABD4・ABGD4・ ABFD4形用) φ65 H23.2	ポリアセタール 樹脂	① ABN1BN-※	ABN1BN-※PN05	171	1パック (同種5個入り)	・φ30シリーズ亜鉛ダイカスト系のカラー色です。(ライト系本体) ※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
		② ABN2BN-※	ABN2BN-※PN05	227	1パック (同種5個入り)	
		③ ABN3BN-※	ABN3BN-※PN02	450	1パック (同種2個入り)	
		④ ABN4BN-※	ABN4BN-※	565	1個	
ダミーブロック  W34×H37×D20	ポリアミド樹脂	BST-D	BST-DPN10	565	1パック (同種10個入り)	・1aおよび1b接点付ユニットに使用します。 ・操作部への脱着はワンタッチで行えます。(亜鉛ダイカスト製ユニット専用)
セレクトハンドル ①矢形ハンドル ②レバー ③カラー方向指示キャップ  φ25 H20.5  φ25 H20.5 L37.5  W21 D5 H18	ポリアセタール 樹脂	① ASNHT-※	ASNHT-※PN02	395	1パック (同種2個入り)	※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)
		② ASNHL-※	ASNHL-※PN02			
	ポリアセタール 樹脂	③ TW-HC1※	TW-HC1※PN05	227	1パック (同種5個入り)	※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
ボタン (AVD3形用)  φ40 H18.5	AS樹脂	AVN3B-※	AVN3B-※	565	1個	※(色記号):R(赤)、Y(黄)
ボタン (ABD8P形用)  φ23.6 H3	ポリアセタール 樹脂	ABW1B※	ABW1B※PN05	171	1パック (同種5個入り)	※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
スペアキー (ASD※K形用)  W19.7 H39 D1.8	金属製 (黄銅/ニッケルメッキ)	TW-SK-0	TW-SK-PN02	680	1パック (同種2個入り)	・ASS※K形、ASW※K形と共用です。
コンタクトブロック (BST形:ライトグレー色)  (注)	1a(NO)接点	BST010	BST010	375	1個	・橋絡片ホルダの色:緑
	1b(NC)接点	BST010-MAU	BST010-MAU	1,075		
	a(EM)接点 (アーリメイク接点)	BST001	BST001	375	1個	・橋絡片ホルダの色:赤
	b(LB)接点 (レイトブレイク接点)	BST001-MAU	BST001-MAU	1,075		
		BST010S	BST010S	535	1個	・橋絡片ホルダの色:黒
		BST001S	BST001S	535	1個	・橋絡片ホルダの色:白
ピン・チェーンセット 		ABD8P-PIN	ABD8P-PIN	1,630	1組	ABD8Pピンロック形用のピン、チェーン、取り付け板のセット

注) 保守用部品としてご使用ください。これらの部品による増設や改造は行わないでください。

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ8 16
LB	
A6	
H6	
HA5W	
L6	
A8~12	
K	
一覧	
AP	
AP6S	φ22
UP	
UZ	
一覧	
HW	φ25
TW	
LW	
MW	
一覧	φ30
TWS	
φ30	φ30
HN2P	