


BJ161

カムクランプ

標準在庫品 RoHS

IMAO



カム、ボルト	ツバ付きカラー
SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SK95 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

品番	ストローク	L	L ₁	D	H ₁	M	L ₂	H	W	W ₁
BJ161-08001	4.4	12	16.4	24	8	M 8×1.25	12	16	19	6
BJ161-10001	5.5	15	20.5	30	10	M10×1.5	15	20	24	8
BJ161-12001	6.2	17	23.2	34	12	M12×1.75	18	24	27	10


品番	許容締付トルク (N・m)	クランプ力 (kN)	質量 (g)	価 格
BJ161-08001	50	5.2	55	3,700
BJ161-10001	75	8	110	4,400
BJ161-12001	90	9.3	185	5,200

特 長


- ・ワークの着脱時間短縮が可能。
- ・コンパクト設計。

使用例・使用方法

カム、ツバ付きカラーを六角穴付きボルトで固定後、スパナ等でクランプしてください。



部品構成



ワークのクランプに。