

XLR

- 光を反射しない表面仕上げ
照明ライトや屋外での光の乱反射を防ぐため、梨地加工を施しています。
- 耐振構造
撮影現場などの苛酷な環境にも耐え、振動やノイズを抑えられるよう、ソケットインシュレータ（メス側）に合成ゴムを採用しています。
- ワンタッチロック式
ラッチ方式を採用し、コネクタの嵌合、離脱が簡単に操作できるワンタッチロック式です。
- Rugged design to withstand extreme field use.
- Resilient socket insulator which minimizes performance minimizes vibration and electrical noise.
- Quick disconnect latch lock.
- Low reflectivity satin finish.
- Interchangeable & intermateable with XLM.



品名構成 【How To Order】

XLR - 3 - 11C - ** - F

製品名 【Series Prefix】 _____

コンタクト配列 【Contact Arrangements】 _____

2A,3,4,5,6,6A,7

シェルスタイル 【Shell Styles】 _____

- 11C - ソケットプラグ [Female Plug]
- 12C - ピンプラグ [Male Plug]
- 31 - 角型ソケットレセプタクル [Female Rectangular Flange Receptacle]
- 32 - 角型ピンレセプタクル [Male Rectangular Flange Receptacle]

モディフィケーション 【Modifications Arrangements】 _____

- F77 - 角型スモールフランジレセプタクル (シェルスタイル 31 および 32 タイプのみ)
[Rectangular Small Flange (Receptacle 31 and 32)]
- F512 - 角型ミニフランジレセプタクル (シェルスタイル 32 ピンタイプのみ)
[Rectangular Mini-Flange (Receptacle 32 only)]
- A176 - 角型ソケットレセプタクル
[金メッキコンタクト (2 - 6 芯) Gold plated contacts (for 2 - 6 pins)]
* 7 芯の製品は金メッキが標準で、-A176 を付記しません。 7 pins are gold plated contacts as standard, -A176 not necessary.

サフィックス 【Suffix】 _____

変換アダプタ XLR-3-11-11 および XLR-3-12-12 の 2 種類に限り、末尾に F をつけ、鉛フリー対応製品の識別を行っています。
[Only for Bulkhead-Adapters XLR-3-11-11 and XLR-3-12-12, add on " F " to identify Lead Free products.]
XL シリーズ製品は、すべて RoHS 対応製品です。
[XL series products are RoHS compliance.]