

ベアリング固定用
スタンダードセットカラー当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。

IQコード 010801



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質/表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
M	鉄 S45C / 無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SC 0307 **C** B

内径3mm、幅7mm、黒染め

- ノーマル
- 鋼管用
- 六角シャフト用
- 角シャフト用
- 2穴付
- 3穴付
- 3ザグリ穴付
- 4穴付
- 2ネジ穴付
- 3ネジ穴付

ベアリング固定用

Dカット

内径ネジ

六角内径ネジ

キー逃がし溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

単位：mm

