




GH CONNECTOR


1.25mmピッチ/プリント基板用コネクタ/圧着・嵌合タイプ



PDP・LCD・小型電器製品向けに開発。
接触部の基本構造は実績のあるSHLコネクタと同等で、
低挿入力で嵌合作業が容易です。


- 強ロック構造(強ロック付品)
- コンタクトロック構造
- コンタクト変形防止
- 明確な嵌合クリック感

トップ型




- 注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
2) 基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

サイド型



コンタクト



形 番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/ リール
	mm ²	AWG#		
SSHL-002T-P0.2	0.05~0.13	30~26	0.8~1.0	23,000

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき(リフロー処理)

●RoHS対応品

- 注1) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。
2) 本製品はGH以外は使用出来ません。またSSHL-003()-P0.2はGHには使用出来ません。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SSHL-002T-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SSHL-002-02	APLMK SSSL002-02
		—	—	—

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。