

PUD CONNECTOR

形番表示

コンタクト

S PUD - 001 T - P 0.5

製品形態：S…連鎖状

シリーズ名

適用電線範囲：001…AWG#26～#22
002…AWG#28～#24

表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）

材質：P…銅合金

端子のサイズ

ハウジング

PUD P - 08 V - S

シリーズ名

部品名称：プラグ

極数：8～40までの偶数極

難燃性表示：V…UL94V-0

色表示：S…ナチュラル、Z…アイボリー、E…青、R…赤、K…黒、
TR…トマトレッド、MG…モスグリーン、DPK…ダークピンク、
CB…コバルトブルー、DO…ダークオレンジ、DP…ダークパープル、
DH…ダークグレー、LE…水色

ベース付ポスト（DIPタイプ）

B 08 B - PUD S S - 1

組立品の形態：B…トップ型、S…サイド型

極数：トップ型…8～40までの偶数極
サイド型…8～40までの偶数極

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル、Z…アイボリー、E…青、R…赤、K…黒、
TR…トマトレッド、MG…モスグリーン、DPK…ダークピンク、
CB…コバルトブルー、DO…ダークオレンジ、
DP…ダークパープル、DH…ダークグレー、LE…水色

クリンチ表示：S…クリンチ無し

形状：なし…ボス無し、1…ボス有り

ベース付ポスト（表面実装タイプ）

BM 10 B - PUD S S - TF C

組立品の形態：BM…トップ型

極数：10～40までの偶数極

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル、Z…アイボリー、K…黒、
TR…トマトレッド、MG…モスグリーン、DPK…ダークピンク、
CB…コバルトブルー、DO…ダークオレンジ、
DP…ダークパープル、DH…ダークグレー、LE…水色

クリンチ表示：S…クリンチ無し

納入形態：TF…エンボステーピング

吸着キャップ：C…有り