

青銅・黄銅
汎用バルブ

縦形リフトチャッキ
10K



RF

縦形リフトチャッキ
10K



RFD

スイングチャッキ
125型



R

Y形スイングチャッキ
125型



YR

製品記号	RF		RFD		R		YR	
	呼び径	L	L	L	H	L	H	
呼び径								
3/8 ^ø 10 ^A					53.0	39.0	54.0	40.0
1/2 15	53.0		53.0		60.0	39.0	56.0	40.0
3/4 20	59.0		59.0		70.0	45.0	70.0	49.0
1 25	67.0				80.0	52.0	80.0	58.0
1 1/4 32	78.0				92.0	62.0	95.0	71.0
1 1/2 40	84.0				102.0	67.0	110.0	80.0
2 50	98.0				122.0	79.0	128.0	95.0
2 1/2 65					150.0	91.0		
3 80					165.0	102.0		
4 100					195.0	119.0		
ボデー キャップ	CAC406 CAC406		CAC406 CAC406		CAC C3771BE:3/8 ^ø -3 ^ø CAC:4 ^ø C3604BD C3604BD		CAC C3771BE:3/8 ^ø -2 ^ø	
プラグ ヒンジピン ジスク					C3604BD C3604BD C3771BE:3/8 ^ø -3 ^ø CAC:4 ^ø		C3604BD C1100B CAC	
ジスクホルダ スプリング	CAC C5191W		CAC C5191W-H					
接続形状	ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203*	
最高許容圧力	・80℃以下の静流水:1.4MPa ・80℃以下の脈動水:1.0MPa		・80℃以下の静流水:1.4MPa ・80℃以下の脈動水:1.0MPa		・120℃以下の静流水:1.18MPa ・飽和蒸気:0.88MPa		・120℃以下の静流水:1.18MPa ・飽和蒸気:0.88MPa	
備考					RoHS指令相当品:特注(3/8 ^ø -1 ^ø)			

JIS B0203*:有効ねじ長さ・基準径の位置は当社の標準寸法です。

青銅・黄銅
汎用バルブ

フート



FT

フート用スクリーン



FTS

ウエハチャッキ
10K



10BWZ

Y形ストレーナ
150型(10K)



Y

Y形ストレーナ
150型(10K)



YK

製品記号	FT		FTS		10BWZ			Y		YK	
	呼び径	H	H	H	L	H	D	L	H	L	H
呼び径											
3/8 ^ø 10 ^A								70.0	44.0	70.0	44.0
1/2 15								80.0	49.0	80.0	49.0
3/4 20	48.0		25.0					100.0	57.0	100.0	57.0
1 25	58.0		29.0					115.0	70.0	115.0	70.0
1 1/4 32	62.0		32.0					135.0	82.0	135.0	82.0
1 1/2 40	70.0		35.0		54.0	132.0	55.0	160.0	98.0	160.0	98.0
2 50	80.0		43.0		56.0	139.0	70.0	195.0	121.0	195.0	121.0
2 1/2 65	90.0		50.0		56.0	146.0	70.0	230.0	148.0		
3 80	100.0		51.0		59.0	152.0	70.0	240.0	180.0		
4 100					66.0	165.0	70.0				
5 125					72.0	183.0	70.0				
6 150					78.0	208.0	80.0				
8 200					96.0	237.0	80.0				
10 250					109.0	289.0	90.0				
12 300					145.0	316.0	90.0				
ボデー キャップ ボンネット	CAC CAC				CAC406+NBR			CAC C3771BE		CAC C3771BE	
ヒンジピン ジスク					C3771BE:40 ^ø -125 ^ø バイパスバルブ CAC406:150 ^ø -300 ^ø バイパスバルブ SUS304 CAC406 C3531:バイパスバルブ 非石綿:バイパスバルブ						
パッキン ガスケット Oリング ハンドル					ADC12:40 ^ø -150 ^ø -300 ^ø バイパスバルブ ZDC2:50 ^ø -125 ^ø バイパスバルブ			非石綿:3/8 ^ø -2 ^ø FKM:21/2 ^ø -3 ^ø		シールリング:PTFE FKM	
スクリーン	別売:FTS		CAC		ウエハ:JIS 10K			60 ^ø 千鳥抜きステンレス打抜板		内網40メッシュステンレス鋼線網	
接続形状	ねじ込み:JIS B0202		ねじ込み:JIS B0203					ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203	
最高許容圧力	80℃以下の静流水:0.5MPa		80℃以下の静流水:0.5MPa		・80℃以下の静流水:1.4MPa ・80℃以下の脈動水・空気・油:1.0MPa			・120℃以下の静流水:1.6MPa(3/8 ^ø -2 ^ø) ・120℃以下の静流水:1.37MPa(21/2 ^ø -3 ^ø)		85℃以下の静流水:1.4MPa	
備考					・公共建築工事標準仕様書相当品:50 ^ø -300 ^ø ・配管用ボルトナット付			・飽和蒸気仕様:お問合せください ・RoHS指令相当品:特注(3/8 ^ø -1 ^ø)		・公共建築工事標準仕様書適合品:1/2 ^ø -2 ^ø	

JIS B0203*:有効ねじ長さ・基準径の位置は当社の標準寸法です。