


セミFシリーズ
& フットリンク
チロ
エ
ー
ン
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ン
&
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
410・40
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ユ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ン
動
機
コ
ン
ベ
ヤ
チ
エ
ン
カ
チ
ッ
エ
リ
ン
グ
ン
樹
脂
レ
ー
ル
(増速・キャリア
搬送)チエ
ン
タイ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
ラ
ー
リ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
・
ピ
ニ
オ
ン
ラ
ッ
ク
・
マ
イ
タ
ギ
ヤ

NK40-2B



●ご注文表記例

NK40-2B 15



削出仕様

溶接仕様



マシンキー

KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照

- チェーンNo.40-2
- チェーンピッチ(P)12.70mm
- ローラリンク内幅(W)7.95mm
- ローラ外径(Dr)7.92mm
- 歯幅(T)7.0 mm (M)21.4mm

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK40 -2B	10	47	41.10	10	11	16	28	35	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	0.28	970	5,200
	11	51	45.08	10	11	16	30	35			0.30	1,100	5,200
	12	55	49.07	10	11	20	35	35			0.34	1,120	5,500
	13	59	53.07	13	14	22	39	35			0.40	1,150	5,500
	14	63	57.07	13	14	25	43	35			0.47	1,360	5,900
	15	67	61.08	13	14	28	47	35			0.55	1,360	5,900
	16	71	65.10	13	14	30	50	35			0.65	1,620	6,200
	17	76	69.12	13	14	32	54	35			0.75	1,770	6,500
	18	80	73.14	13	14	38	59	35			0.85	2,030	6,700
	19	84	77.16	13	14	42	63	35			0.98	2,170	6,800
	20	88	81.18	13	14	45	67	40			1.30	1,950	6,000
	21	92	85.21	13	14	45	68	40			1.30	2,610	7,200
	22	96	89.24	13	14	48	72	40			1.50	2,820	7,400
	23	100	93.27	13	14	51	76	40			1.60	3,030	7,600
	24	104	97.30	13	14	55	80	40			1.80	3,190	8,200
	25	108	101.33	13	14	57	84	40			2.00	3,290	8,300
	26	112	105.36	13	14	60	88	40			2.20	3,550	8,500
	27	116	109.40	16	17	60	92	40			2.30	3,690	8,500
	28	120	113.43	16	17	66	96	40			2.50	3,990	8,800
	29	124	117.46	16	17	66	96	40			2.65	4,330	9,500
	30	128	121.50	16	17	66	100	40			2.80	3,940	8,800