

セミFシリーズ
スプロケット
チェーン
スプロケット
ブ
オイル
レス
ユ
ス
アク
セサ
リ
・動
コン
ベヤ
チエ
ン
カチ
ブ
リン
グ
ン
樹
脂
レ
ール
(搬
送)
チエ
ン
タイ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
シャ
フト
カラ
ー
・ビ
ニ
オン
ラ
ック
・マ
イ
タ
ギ
ヤ

NK60-2B



●ご注文 表記例



削出仕様

溶接仕様

マシンキー



KANAマシンキーを併せて
ご利用ください。P436-437参照

- チェーンNo.60-2
- チェーンピッチ(P) 19.05mm
- ローラリンク内幅(W) 12.70mm
- ローラ外径(Dr) 11.91mm
- 歯幅(T) 11.3 mm (M) 34.1mm

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK 60-2B	10	70	61.65	13	14	20	35	50	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	0.90	2,650	6,100
	11	76	67.62	13	14	25	44	50			1.00	2,400	6,500
	12	83	73.60	13	14	30	50	50			1.20	2,290	5,800
	13	89	79.60	16	17	35	57	50			1.40	3,050	7,200
	14	95	85.61	16	17	42	64	56			1.80	3,290	7,300
	15	101	91.62	16	17	46	70	56			2.10	3,180	6,900
	16	107	97.65	16	17	51	76	56			2.50	3,480	7,200
	17	113	103.67	16	17	55	82	56			2.60	4,200	8,300
	18	119	109.71	18	19	60	88	56			3.20	4,460	8,600
	19	126	115.74	18	19	63	94	56			3.70	5,230	10,100
	20	132	121.78	18	19	66	100	56			4.20	5,490	10,700
	21	138	127.82	18	19	66	100	56			4.40	6,050	11,300
	22	144	133.86	18	19	66	100	56			4.90	6,520	12,100
	23	150	139.90	20	21	66	100	56			4.70	7,530	14,000
	24	156	145.95	20	21	80	120	56			6.00	7,530	13,700
	25	162	151.99	20	21	80	120	56			6.40	7,970	14,100
	26	168	158.04	20	21	80	120	56			6.80	8,370	14,500
	27	174	164.09	20	21	80	120	56			7.30	8,810	15,300
	28	180	170.14	20	21	80	120	56			7.80	9,250	15,800
	29	187	176.20	20	21	80	120	56			8.20	12,200	19,900
	30	193	182.25	20	21	89	130	56			9.00	10,570	17,500