

セミFシリーズ
スプロケット
エ
ー
ン
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
80
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
動
機
・
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
チ
ブ
リ
ン
グ
ン
樹
脂
レ
ー
ル
(増速・キャリア
搬送)チエー
ン・タイミン
グベルト・ラ
ーリングラン
ジ・シャフト
カラー・ビ
ニオンラック
・マイタギヤ

NK80-2B



●ご注文 表記例
NK80-2B 15
 TYPE 歯数
 スプロケットNo.



- チェーン No.80-2
- チェーンピッチ (P) 25.4 mm
- ローラリンク内幅 (W) 15.88mm
- ローラ外径 (Dr) 15.88mm
- 歯幅 (T) 14.1 mm (M) 43.4mm

KANAマシンキーを併せて
ご利用ください。 P436-437参照

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK 80-2B	10	93	82.19	20	21	35	58	63	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	2.00	4,070	10,500
	11	102	90.16	20	21	38	60	63			2.50	4,590	10,900
	12	110	98.14	20	21	46	69	63			2.70	4,330	10,600
	13	118	106.14	20	21	55	80	63			3.40	4,760	10,500
	14	127	114.15	20	21	60	88	63			3.90	5,840	13,000
	15	135	122.17	20	21	63	95	63			4.40	5,790	12,500
	16	143	130.20	20	21	66	100	71			5.40	7,700	15,300
	17	151	138.23	20	21	66	100	71			6.00	7,680	15,100
	18	159	146.27	23	24	80	120	71			7.50	9,730	19,800
	19	167	154.32	23	24	80	120	71			8.00	11,260	22,900
	20	176	162.37	23	24	89	130	71			9.00	11,360	23,000
	21	184	170.42	23	24	89	130	71			10.30	14,000	27,400
	22	192	178.48	23	24	80	117	71	削出仕様	m 機械構造用炭素鋼	11.00	15,030	27,300
	23	200	186.54	23	24	80	117	71			11.80	15,580	27,700
	24	208	194.60	23	24	80	117	80			12.60	17,000	29,400
	25	216	202.66	23	24	80	117	80			13.40	17,080	28,800
	26	224	210.72	23	24	80	117	80			14.30	18,100	29,800