



KIPMS-BR

KIPMS-PL

- ねじ先にパッドをつけたプラスチックミニノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- パッド材質は2種類。

品番の末尾記号により選択できます。◀4

末尾記号 **PL** —— プラスティックパッド

末尾記号 **BR** —— 黄銅パッド

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KIPMS-PL	KIPMS-BR
ノブ	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
パッド	ポリアセタール(白)	黄銅

## 寸法

KIPMS-PL プラスティックパッド KIPMS-BR 黄銅パッド

単位: mm

品番	D	M(並目)	H	s	d	D1	t	質量(g)
KIPMS-19-M5-PL	19	M5	14	6	12	3	1	4 - 6
KIPMS-24-M6-PL	24	M6	16.5	7	14	3.5	1.3	7 - 10
KIPMS-30-M8-PL	30	M8	19.5	8.5	16	5	1.6	16 - 22
KIPMS-36-M10-PL	36	M10	22.5	10	18	6.5	1.9	28 - 45
KIPMS-19-M5-BR	19	M5	14	6	12	3	0.5	5 - 7
KIPMS-24-M6-BR	24	M6	16.5	7	14	4	1	8 - 11
KIPMS-30-M8-BR	30	M8	19.5	8.5	16	6	1.5	18 - 24
KIPMS-36-M10-BR	36	M10	22.5	10	18	8	2	30 - 47

## 価格

KIPMS-PL プラスティックパッド KIPMS-BR 黄銅パッド

単位: 円

品番	Lm (mm)								
	10	15	16	20	25	30	40	45	55
KIPMS-19-M5-PL	490	490		530	530				
KIPMS-24-M6-PL	540		540	540	540	540			
KIPMS-30-M8-PL				580	580	580	650		
KIPMS-36-M10-PL				1,010	1,010	1,010		1,010	1,010
KIPMS-19-M5-BR	450	450		490	490				
KIPMS-24-M6-BR	500		500	500	500	500			
KIPMS-30-M8-BR				540	540	540	610		
KIPMS-36-M10-BR				970	970	970		970	970

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## KIPMS - 19 - M5 - 10 - BR

商品記号



3 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金