



- ボール形状の回転グリップ。
- めねじタイプ。ボルトを使用して薄いプレートへの取り付けが可能です。
- めねじ部の材質は2種類。

GPBF —— スティール製

GPBFS —— ステンレス製

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	GPBF	GPBFS
グリップ部	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303

単位: mm

品番	価格(円)	品番	価格(円)	D	M	Lf	d ₁	H	h	e	B	質量(g)
ねじ部: スティール製		ねじ部: ステンレス製										
GPBF-6	960	GPBFS-6	1,770	25	M6	10	10	37.5	22.5	15	8	24
GPBF-8	1,190	GPBFS-8	2,070	32	M8	12	13	48	29	19	10	51
GPBF-10	1,400	GPBFS-10	2,750	40	M10	16	16	61	37	24	14	99
GPBF-12	1,910	GPBFS-12	3,250	50	M12	16	20	78	47	31	17	198

● 関連商品

GPBF **GPBFS** と同形状でおねじタイプの **GPB** **GPBS** があります。

→ P.1290



● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

GPBFS-6

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応不可	レーザ刻印 → P.2161 対応可・別料金	軸穴追加工 → P.2155 対応不可
--------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------