

# 調整腳輪 GDN / GD 系列

FOOT MASTER®  
Casters & Wheels

水平調整腳座與腳輪結合後，以組合的方式節省多餘操作時間，提高使用者的工作效率。



另有黑色烤漆輪架可選

單位：mm

使用溫度：-10~+90°C

活動型號	輪子材質	輪架材質	輪徑	輪寬	總高	底板尺寸	孔距	孔徑	螺牙安裝尺寸	可調高度	荷重 (Kg)
GDN-40-F-NYN	尼龍 66	粉末噴塗 鍍鋅	42	20	71	55 X 55	42 X 42	6.5	-	10	50
GDN-60-F-NYN			50	25	82	73 X 73	58 X 58	8.5	-	10	250
GDN-80-F-NYN			63	28	103	90 X 90	70 X 70	9	-	15	500
GDN-100-F-NYN			75	30	120	95 X 95	70 X 70	11	-	12	750
GD-120-F-NYN			75	30	120	95 X 95	70 X 70	11	-	12	1000
GD-150-F-MCN	MC 尼龍		90	55	132	100 X 100	70 X 70	13	-	15	1500
GDN-40-S-NYN	尼龍 66		42	20	71	-	-	-	M8 X P1.25	10	50
GDN-60-S-NYN			50	25	82	-	-	-	M12 X P1.75	10	250
GDN-80-S-NYN			63	28	103	-	-	-	M12 X P1.75	15	500
GDN-100-S-NYN			75	30	120	-	-	-	M16 X P2.0	12	750
GD-120-S-NYN		75	30	120	-	-	-	M16 X P2.0	12	1000	

FOOT MASTER® 調整腳輪可實現移動和安裝固定。腳輪的橡膠底座可吸收微小震動，可完美維持設備的固定狀態。設備安裝及移動時，腳輪和水平調整腳座需要分別使用，調整腳輪將合併以上兩者功能。設備定位需要變更時，可調整橡膠底座便可移動，完美實現多用途腳輪功能。

