

インサート



●ミリサイズ


品番	適用 チューブ 外径×内径 (mm)
CPI 6×4	6×4
CPI 8×6	8×6
CPI 10×8	10×8
CPI 12×9	12×9
CPI12×10	12×10

●インチサイズ

品番	適用 チューブ 外径×内径 (mm)
CPI1/4	6.35×4.57
CPI3/8	9.53×6.99
CPI1/2	12.7×9.56

⚠ 注意 ポリオレフィン系樹脂チューブなど柔らかいチューブを使用する場合は、インサートチューブに接続してから取付けてください。


ナット



品番	適用 チューブ外径		L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
	(mm)	(inch)			
CPN4	4	—	13.5	12.0	1.0
CPN6	6	1/4	15.0	14.0	1.0
CPN8	8	—	19.0	16.5	2.0
CPN10	10	3/8	22.0	21.5	2.0
CPN12	12	—	26.5	22.0	4.0
CPN1/2	—	1/2	26.5	22.0	4.0

⚠ 注意 チューブ取外し後、再取付の際に新しいものと交換してください。

スリーブ



●ミリサイズ

品番	適用 チューブ 外径 (mm)	質量 (g)
CPS4	4	0.1
CPS6	6	0.1
CPS8	8	0.2
CPS10	10	0.4
CPS12	12	0.4

●インチサイズ

品番	適用 チューブ 外径 (inch)	質量 (g)
CPS1/4	1/4	0.1
CPS3/8	3/8	0.3
CPS1/2	1/2	0.5

⚠ 注意 チューブ取外し後、再取付の際に新しいものと交換してください。

チューブ

クリップ
チューブ

加工チューブ

ブッシュ
継手

クイック
継手

クリップ
ケミフィット
継手

竹のこ
継手

制御切替・着脱
シリーズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料