



SL01-48形 SL01-49形
(固定側)

SL02-48形 SL02-49形
(自由側)

d 50 ~ 220mm

主要寸法 mm				基本動 定格荷重 kN	基本静 定格荷重 kN	基本動 定格荷重 kgf	基本静 定格荷重 kgf	許容回転速度 min ⁻¹		呼 び 番 号	
d	D	B	r _{s min} ¹⁾	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	グリース潤滑	油潤滑	固定側	自由側
50	72	22	0.6	49.5	83.0	5 000	8 450	2 000	4 000	SL01-4910	SL02-4910
60	85	25	1	73.0	136	7 450	13 800	1 700	3 300	SL01-4912	SL02-4912
70	100	30	1	105	193	10 700	19 700	1 400	2 900	SL01-4914	SL02-4914
80	110	30	1	111	215	11 400	22 000	1 300	2 500	SL01-4916	SL02-4916
90	125	35	1.1	150	300	15 300	30 500	1 100	2 200	SL01-4918	SL02-4918
100	140	40	1.1	194	400	19 800	41 000	1 000	2 000	SL01-4920	SL02-4920
110	150	40	1.1	202	430	20 600	44 000	910	1 800	SL01-4922	SL02-4922
120	165	45	1.1	226	480	23 100	49 000	830	1 700	SL01-4924	SL02-4924
130	180	50	1.5	262	555	26 700	56 500	770	1 500	SL01-4926	SL02-4926
140	190	50	1.5	272	595	27 700	60 500	710	1 400	SL01-4928	SL02-4928
150	190	40	1.1	235	575	23 900	58 500	670	1 300	SL01-4830	SL02-4830
	210	60	2	410	865	41 500	88 000	670	1 300	SL01-4930	SL02-4930
160	200	40	1.1	241	605	24 600	62 000	630	1 300	SL01-4832	SL02-4832
	220	60	2	425	935	43 500	95 000	630	1 300	SL01-4932	SL02-4932
170	215	45	1.1	265	650	27 000	66 500	590	1 200	SL01-4834	SL02-4834
	230	60	2	435	980	44 500	100 000	590	1 200	SL01-4934	SL02-4934
180	225	45	1.1	275	695	28 000	71 000	560	1 100	SL01-4836	SL02-4836
	250	69	2	550	1 230	56 000	125 000	560	1 100	SL01-4936	SL02-4936
190	240	50	1.5	315	785	32 000	80 000	530	1 100	SL01-4838	SL02-4838
	260	69	2	565	1 290	57 500	131 000	530	1 100	SL01-4938	SL02-4938
200	250	50	1.5	320	825	33 000	84 000	500	1 000	SL01-4840	SL02-4840
	280	80	2.1	665	1 500	68 000	153 000	500	1 000	SL01-4940	SL02-4940
220	270	50	1.5	340	905	34 500	92 500	450	910	SL01-4844	SL02-4844

注 1) 面取寸法 r の最小許容寸法である。 2) アキシアル方向の有効移動量を示す。