

Renewal



一般配管用標準型ワンタッチ継手 チューブフィッティング

17形状をリニューアル、軽量化を実現

(PC, PCF, POC, PM, PMF, PL, PLL, PLH, PLF, PVX, PAX, PB, PD, PX, PRX, PKD, PKVDタイプ。)

●高性能・高品質

ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。

●業界屈指のバリエーション

違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。
継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。

●集中配管が可能

トリプルタイプ(PKD, PKG, PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD, PKVG)は、コンパクトに集中配管可能。

●クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様(オプション)

グリースにフッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

●パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様(オプション)

クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。