


AC20B-D~AC60B-D



型式表示方法

AC **30** B - **03** DE - **16** NR - D

①
②
③
④
⑤
⑥

・オプション・標準は、a~iの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AC30B-F03DE1-16NR-D

	記号	内容	①						
			ボディサイズ						
			20	30	40	50	60		
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	●	
		N ^{注1)}	NPT	●	●	●	●	●	
		F ^{注2)}	G	●	●	●	●	●	
+									
③	管接続口径	01	1/8	●	—	—	—	—	
		02	1/4	●	●	●	—	—	
		03	3/8	—	●	●	—	—	
		04	1/2	—	—	●	—	—	
		06	3/4	—	—	●	●	—	
		10	1	—	—	●	●		
+									
④	a	フロート式オートドレン	無記号	オートドレンなし	●	●	●	●	●
			C ^{注4)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし	●	●	●	●	●
			D ^{注5)}	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり	—	●	●	●	●
	+								
	b	圧力計 ^{注6)}	無記号	圧力計なし	●	●	●	●	●
			E	角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)	●	●	●	●	●
			G	丸形圧力計(リミットインジケータ付)	●	●	●	●	●
			M	丸形圧力計(カラーゾーン付)	●	●	●	●	●
		デジタル圧カスイッチ	E1	出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し	●	●	●	●	●
			E2	出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し	●	●	●	●	●
E3			出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し	●	●	●	●	●	
		E4	出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し	●	●	●	●	●	
+									
⑤	c	残圧抜き3ポート弁	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●	●
			V	取付位置:AF+AR+V	●	●	●	●	—
			V1 ^{注7)}	取付位置:V+AF+AR□K	●	●	●	●	—
+									
⑥	d	設定圧力 ^{注8)}	無記号	0.05~0.85MPa設定	●	●	●	●	●
			1	0.02~0.2MPa設定	●	●	●	●	●
	+								
	e	ケース ^{注9)}	無記号	ポリカーボネートケース	●	●	●	●	●
			2	金属ケース	●	●	●	●	●
			6	ナイロンケース	●	●	●	●	●
			8	レベルゲージ付金属ケース	—	●	●	●	●
			C	ケースガード付	●	— ^{注10)}	— ^{注10)}	— ^{注10)}	— ^{注10)}
			6C	ケースガード付・ナイロンケース	●	— ^{注11)}	— ^{注11)}	— ^{注11)}	— ^{注11)}
	+								
	f	エアフィルタドレン排出口 ^{注12)}	無記号	ドレンコック付	●	●	●	●	●
			J ^{注13)}	ドレンガイド1/8	●	—	—	—	—
			W ^{注14)}	ドレンガイド1/4	—	●	●	●	●
			ドレンコック、パーブ継手(φ6×φ4ナイロンチューブ用)付	—	●	●	●	●	
+									
g	排気機構	無記号	リリーフタイプ	●	●	●	●	●	
		N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●	●	