

平行開閉形エアチャック/3爪：ロングストローク

MHSL3 Series

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

型式表示方法

シリンダ内径

ø16~ø25 MHSL3-20D-M9BW

フィンガ数: 3 3爪

シリンダ内径: 16 16mm, 20 20mm, 25 25mm

作動方式: D 複動形

オートスイッチ: 無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)
※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。

オートスイッチ追記号: 無記号 2ヶ付, S 1ヶ付

オーダーメイド仕様 詳細はP.619をご参照ください。

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797~850をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※					プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)				
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	○			
				2線			M9BV	M9B	●	●	●	○	○			
	診断表示(2色表示)			3線(NPN)			M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○	IC回路		
				3線(PNP)			M9PWV	M9PW	●	●	●	○	○			
				2線			M9BWV	M9BW	●	●	●	○	○			
	耐水性向上品 (2色表示)			3線(NPN)			※M9NAV	※M9NA	○	○	●	○	○	IC回路		
				3線(PNP)			※M9PAV	※M9PA	○	○	●	○	○			
				2線			※M9BAV	※M9BA	○	○	●	○	○			
				2線					○	○	●	○	○			

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NWZ

注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。

シリンダ内径

ø32~ø125 MHSL3-50D-M9BW

フィンガ数: 3 3爪

シリンダ内径: 32 32mm, 40 40mm, 50 50mm, 63 63mm, 80 80mm, 100 100mm, 125 125mm

作動方式: D 複動形

ポートねじの種類: 無記号 Mねじ ø32~ø63, TN NPT ø80~ø125, TF G

オートスイッチ追記号: 無記号 2ヶ付, S 1ヶ付, n nヶ付

オートスイッチ: 無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)
※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。

オーダーメイド仕様 詳細はP.619をご参照ください。

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797~850をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※					プリワイヤ コネクタ	適用負荷
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)			
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	○		
				2線			M9BV	M9B	●	●	●	○	○		
	診断表示(2色表示)			3線(NPN)			M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○	IC回路	
				3線(PNP)			M9PWV	M9PW	●	●	●	○	○		
				2線			M9BWV	M9BW	●	●	●	○	○		
	耐水性向上品 (2色表示)			3線(NPN)			※※M9NAV	※※M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	
				3線(PNP)			※※M9PAV	※※M9PA	○	○	●	○	○		
				2線			※※M9BAV	※※M9BA	○	○	●	○	○		
				2線					○	○	●	○	○		

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NWZ

注1) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。

注2) オートスイッチ付で手配された場合、ø32~ø125につきましてはオートスイッチ取付金具が同梱になります。

注3) オートスイッチを別途手配される場合には、オートスイッチ取付金具(BMG2-012)が必要となります。