

平行開閉形エアチャック／4爪

MHS4 Series

φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63

型式表示方法

シリンダ内径

φ16~φ25 **MHS4 - 20D - M9BW** [] - []

フィンガ数: 4 4爪

シリンダ内径: 16 16mm, 20 20mm, 25 25mm

作動方式: D 複動形

オートスイッチ: 無記号 | オートスイッチなし(磁石内蔵)

オートスイッチ追記号: 無記号 | 2ヶ付, S | 1ヶ付

オーダーメイド仕様 詳細はP.629をご参照ください。

※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797~850をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※					プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)	IC回路		リレー PLC	
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V,	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	—	—	
				3線(PNP)	12V		M9PV	M9P	●	●	●	○				
				2線	12V		M9BV	M9B	●	●	●	○				
				3線(NPN)	5V,		M9N WV	M9N W	●	●	●	○				
				3線(PNP)	12V		M9P WV	M9P W	●	●	●	○				
				2線	12V		M9B WV	M9B W	●	●	●	○				
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	5V,	※M9NAV	※M9NA	○	○	●	○	○	○	—	—	
				3線(PNP)	12V	※M9PAV	※M9PA	○	○	●	○					
				2線	12V	※M9BAV	※M9BA	○	○	●	○					
				3線(NPN)	5V,											
				3線(PNP)	12V											
				2線	12V											

※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM

3m.....L (例) M9NWL

5m.....Z (例) M9NWX

注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。

シリンダ内径

φ32~φ63 **MHS4 - 50D - M9BW** [] - []

フィンガ数: 4 4爪

シリンダ内径: 32 32mm, 40 40mm, 50 50mm, 63 63mm

作動方式: D 複動形

オートスイッチ: 無記号 | オートスイッチなし(磁石内蔵)

オートスイッチ追記号: 無記号 | 2ヶ付, S | 1ヶ付

オーダーメイド仕様 詳細はP.629をご参照ください。

※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797~850をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※					プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)	IC回路		リレー PLC	
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V,	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	—	—	
				3線(PNP)	12V		M9PV	M9P	●	●	●	○				
				2線	12V		M9BV	M9B	●	●	●	○				
				3線(NPN)	5V,		M9N WV	M9N W	●	●	●	○				
				3線(PNP)	12V		M9P WV	M9P W	●	●	●	○				
				2線	12V		M9B WV	M9B W	●	●	●	○				
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	5V,	※M9NAV	※M9NA	○	○	●	○	○	○	—	—	
				3線(PNP)	12V	※M9PAV	※M9PA	○	○	●	○					
				2線	12V	※M9BAV	※M9BA	○	○	●	○					
				3線(NPN)	5V,											
				3線(PNP)	12V											
				2線	12V											

※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM

3m.....L (例) M9NWL

5m.....Z (例) M9NWX

注1) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。

注2) オートスイッチ付きで手配された場合、φ32~φ63につきましてはオートスイッチ取付金具が同梱になります。

注3) オートスイッチを別途手配される場合には、オートスイッチ取付金具(BMG2-012)が必要となります。