


エアコンビネーション

エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

AC10-A~AC40-A

JIS記号



型式表示方法

AC **30** - **03** **DG** - **03** - **03** - **03** - **03** - **A**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

・オプション・準標準は、a~mの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・アタッチメント記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AC30-F03DM-KSTV-13NR-A

	記号	内容	①				
			ボディサイズ				
			10	20	25	30	40
②	ねじ種類	無記号	メートルねじ(M5)				
		Rc	●	—	—	—	—
		N ^{注1)}	—	●	●	●	●
		F ^{注2)}	—	●	●	●	●
③	管接続口径	M5	●	—	—	—	—
		01	—	●	—	—	—
		02	—	●	●	●	●
		03	—	—	●	●	●
		04	—	—	—	—	●
		06	—	—	—	—	●
④	a フロート式オートドレン ^{注3)}	無記号	オートドレンなし				
		C ^{注4)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし				
		D ^{注5)}	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり				
	b 圧力計 ^{注6)}	無記号	圧力計なし				
		G	●	●	●	●	●
		M	—	●	●	●	●
⑤	c チェック弁	無記号	アタッチメントなし				
		K	●	●	●	●	● ^{注7)}
	d 圧力スイッチ	無記号	アタッチメントなし				
		S ^{注8)}	—	●	●	●	●
	e T形スパーサ	無記号	アタッチメントなし				
		T ^{注8)}	●	●	●	●	●
f 残圧抜き3ポート弁	無記号	アタッチメントなし					
	V	—	●	●	●	●	
⑥	g 設定圧力 ^{注9)}	無記号	0.05~0.7MPa設定				
		1	●	●	●	●	●
	h ケース ^{注10)}	無記号	ポリカーボネートケース				
		2	●	●	●	●	●
		6	●	●	●	●	●
		8	●	●	●	●	●
C		—	—	● ^{注11)}	● ^{注11)}	● ^{注11)}	
6C	—	●	— ^{注12)}	— ^{注12)}	— ^{注12)}		