


エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ **AC20A-B~AC60A-B**



型式表示方法

サイズ10はP.15をご覧ください。

AC **30** **A** - **03** **DE** - - - **B**

- ・オプション・準標準は、a～lの各項目毎に1つずつ選択してください。
- ・オプション記号・アタッチメント記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

例) AC30A-F03DE1-KSV-136NR-B

		記号	内容	① ボディサイズ					
				20	30	40	50	60	
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	●	
		N ^{注1)}	NPT	●	●	●	●	●	
		F ^{注2)}	G	●	●	●	●	●	
+									
③	管接続口径	01	1/8	●	—	—	—	—	
		02	1/4	●	●	●	—	—	
		03	3/8	—	●	●	—	—	
		04	1/2	—	—	●	—	—	
		06	3/4	—	—	●	●	—	
		10	1	—	—	—	●	●	
		+							
④ 注3) オプション	a フロート式 オートドレン	無記号	オートドレンなし	●	●	●	●	●	
		C ^{注4)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし	●	●	●	●	●	
		D ^{注5)}	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり	—	●	●	●	●	
	+								
	b	圧力計 ^{注6)}	無記号	圧力計なし	●	●	●	●	●
			E	角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)	●	●	●	●	●
		デジタル 圧力スイッチ	G	丸形圧力計(リミットインジケータ付)	●	●	●	●	●
			M	丸形圧力計(カラーゾーン付)	●	●	●	●	●
	+								
⑤ アタッチメント	c チェック弁	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●	●	
		K	取付位置: AW+K+AL	●	●	● ^{注7)}	—	—	
	+								
	d 圧力スイッチ	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●	●	
		S ^{注8)}	取付位置: AW+S+AL	●	●	●	●	●	
	+								
	e 残圧抜き 3ポート弁	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●	●	
		V	取付位置: AW+AL+V	●	●	●	●	—	
	+								
⑥ 準標準	f 設定圧力 ^{注9)}	無記号	0.05~0.85MPa設定	●	●	●	●	●	
		1	0.02~0.2MPa設定	●	●	●	●	●	
	+								
	g ケース ^{注10)}	無記号	ポリカーボネートケース	●	●	●	●	●	
		2	金属ケース	●	●	●	●	●	
		6	ナイロンケース	●	●	●	●	●	
		8	レベルゲージ付金属ケース	●	●	●	●	●	
		C	ケースガード付	—	— ^{注11)}	— ^{注11)}	— ^{注11)}	— ^{注11)}	
		6C	ケースガード付・ナイロンケース	●	— ^{注12)}	— ^{注12)}	— ^{注12)}	— ^{注12)}	
	+								
⑦	h フィルタ レギュレータ ドレン排出口 ^{注13)}	無記号	ドレンコック付	●	●	●	●	●	
		J ^{注14)}	ドレンガイド1/8	●	—	—	—	—	
			ドレンガイド1/4	—	●	●	●	●	
		W ^{注15)}	ドレンコック、バーブ継手(ø6×ø4ナイロンチューブ用)付	—	●	●	●	●	
		+							