

電動アクチュエータ／スライダタイプ ボールねじ駆動

LEFS Series LEFS25・32・40



RoHS

型式表示方法

LEFS **H** **25** **R** **NZ** **A** - **100** **C** **N** **K**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

25
32
40

③ モータ配置

無記号	ストレート
R	右側折返し
L	左側折返し

④ モータ種類

記号	種類
NZ	取付形状Z
NY	取付形状Y
NX	取付形状X
NW	取付形状W
NV	取付形状V
NU	取付形状U
NT	取付形状T
NM1	取付形状M1
NM2	取付形状M2
NM3	取付形状M3

⑤ リード[mm]

記号	LEFS25	LEFS32	LEFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑥ ストローク[mm]

50	50
1200	1200

※ストローク対応表参照

⑦ オートスイッチ適合

無記号	なし
C	あり(取付金具1ヶ同梱)

※2ヶ以上必要な場合は別途手配ください。(品番: LEF-D-2-1 詳細はP.868)
※オートスイッチは別途手配ください。(詳細はP.869~871をご参照ください。)
※"なし"を選択した場合、オートスイッチ用磁石が内蔵されず、取付金具の固定もできません。購入後"あり"への変更ができませんので、あらかじめ考慮のうえ、型式を選択してください。

⑧ グリース塗布 (シールバンド部)

無記号	あり
N	なし(ローラ仕様)

⑨ 位置決めピン穴

無記号	ハウジングB 底面※	
K	ボディ底面 2ヶ所	

※取付方法はP.873の本体取付例をご覧ください。

●標準

ストローク対応表

型式	ストローク[mm]	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
LEFS25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEFS32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEFS40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

モータ種類対応表

適用モータ型式			サイズ／モータ種類														
メーカー	シリーズ	タイプ	25						32/40								
			NZ 取付形状Z	NY 取付形状Y	NX 取付形状X	NM1 取付形状M1	NM2 取付形状M2	NM3 取付形状M3	NZ 取付形状Z	NY 取付形状Y	NX 取付形状X	NW 取付形状W	NV 取付形状V	NU 取付形状U	NT 取付形状T	NM1 取付形状M1	NM2 取付形状M2
三菱電機(株)	MELSERVO-JN	HF-KN	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MELSERVO-J4	HG-KR	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MELSERVO-J5	HK-KT	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)安川電機	Σ-V	SGMJV	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σ-7	SGM7J/SGM7A	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
山洋電気(株)	SANMOTION R	R2	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
オムロン(株)	Sysmac G5	R88M-K	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	1S	R88M-1	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
パナソニック(株)	MINAS A5	MSML/MHMD	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MINAS A6	MSMF MHMF	— ●	● —	— —	— —	— —	— —	— ●	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
ファナック(株)	β is (-B)	β	●	—	—	—	—	—	● (β 1のみ)	—	—	●	—	—	—	—	—
日本電産サンキョー(株)	S-FLAG	MA/MH/MM	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)キーエンス	SV	SV-M/SV-B	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SV2	SV2-M/SV2-B	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
富士電機(株)	ALPHA5	GYS/GYB	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	ALPHA7	GYS/GYB	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	FALDIC α	GYS	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ミネベアミツミ(株)	SZ	A17PM/A23KM	—	—	—	●※1	—	●※3	—	—	—	—	—	—	—	●	—
シナノケンシ(株)	CSB-BZ	CSB-BZ	—	—	—	●※1	—	●※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オリエンタルモーター(株)	AR/AZ	AR/AZ (46のみ)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AR/AZ	AR/AZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2
FASTECH Co.,Ltd.	Ezi-SERVO	EzM	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	MP-/VP-	MP/VP	—	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—
	TL	TLY-A	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Beckhoff Automation GmbH	AM	AM30	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—
	AM	AM31	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2	—	—	—
	AM	AM80/AM81	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—
Siemens AG	1FK7	1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	ECMA	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	Alpha	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 モータ配置: ストレートのみ対応

※2 モータ配置: 右(左)折返しの場合、サイズ: 32のみ対応

※3 モータ配置: 右(左)折返しのみ対応