

電動アクチュエータ／高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動

LEJS Series LEJS40・63



RoHS

型式表示方法

LEJS **H** **40** **NZ** **A** - **500**

① ② ③ ④ ⑤

① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

40
63

③ モータ種類

記号	種類
NZ	取付形状Z
NY	取付形状Y
NX	取付形状X
NW※	取付形状W
NV※	取付形状V
NU※	取付形状U
NT※	取付形状T

※サイズ63のみ

④ リード[mm]

記号	LEJS40	LEJS63
H	24	30
A	16	20
B	8	10

⑤ ストローク[mm]

200
?
1500

※詳細は下記参照

ストローク対応表

●標準

型式 \ ストローク (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
LEJS40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
LEJS63	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

オートスイッチにつきましては、P.894～897をご参照ください。

モータ種類対応表

適用モータ型式			サイズ／モータ種類									
メーカー	シリーズ	タイプ	40			63						
			NZ 取付形状Z	NY 取付形状Y	NX 取付形状X	NZ 取付形状Z	NY 取付形状Y	NX 取付形状X	NW 取付形状W	NV 取付形状V	NU 取付形状U	NT 取付形状T
三菱電機(株)	MELSERVO-JN	HF-KN	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	MELSERVO-J4	HG-KR	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	MELSERVO-J5	HK-KT	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
(株)安川電機	Σ-V	SGMJV	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	Σ-7	SGM7J/SGM7A	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
山洋電気(株)	SANMOTION R	R2	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
オムロン(株)	Sysmac G5	R88M-K	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	1S	R88M-1	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
パナソニック(株)	MINAS A5	MSM□/MHMD	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	MINAS A6	MSMF	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—
		MHMF	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
ファナック(株)	β is (-B)	β	●	—	—	● (β 1のみ)	—	—	●	—	—	—
日本電産サンキョー(株)	S-FLAG	MA/MH/MM	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
(株)キーエンス	SV	SV-M/SV-B	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	SV2	SV2-M/SV2-B	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
富士電機(株)	ALPHA5	GYS/GYB	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	ALPHA7	GYS/GYB	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	FALDIC α	GYS	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	MP-/VP-	MP/VP	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	TL	TLY-A	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Beckhoff Automation GmbH	AM	AM30	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	AM	AM31	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	AM	AM80/AM81	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Siemens AG	1FK7	1FK7	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	ECMA	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	Alpha	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—