


# 真空用フィルタ AFJ20~AFJ40

JIS記号  
真空用フィルタ



AFJ20



AFJ30



AFJ40

## 型式表示方法

AFJ **30** - **03** **B** - **80** - **T** - **6**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

・オプション・ろ過度・タイプ・標準は、a~fの各項目毎に1つずつ選択してください。  
・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ					
			20	30	40			
② ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●			
	N	NPT	●	●	●			
	F	G	●	●	●			
+								
③ 管接続口径	01	1/8	●	—	—			
	02	1/4	●	●	●			
	03	3/8	—	●	●			
	04	1/2	—	—	●			
+								
④ オプション	a	取付	無記号	取付オプションなし		●	●	●
			B <sup>注1)</sup>	ブラケット付		●	●	●
+								
⑤ ろ過度	b	エレメント	5	5μm		●	●	●
			40	40μm		●	●	●
			80	80μm		●	●	●
+								
⑥ タイプ	c	水滴除去タイプ/ 大流量タイプ	S	水滴除去タイプ		●	●	●
			T	大流量タイプ		●	●	●
+								
⑦ 標準	d	ケース <sup>注2)</sup>	無記号	ポリカーボネートケース		●	●	●
			6	ナイロンケース		●	●	●
	+							
	e	流れ方向	無記号	流れ方向:左→右		●	●	●
			R	流れ方向:右→左		●	●	●
	+							
f	圧力単位	無記号	製品銘板と注意銘板の単位表記:MPa/℃		●	●	●	
		Z <sup>注3)</sup>	製品銘板と注意銘板の単位表記:psi/°F		○ <sup>注4)</sup>	○ <sup>注4)</sup>	○ <sup>注4)</sup>	

注1) オプションBは、同時梱包となり、組付けられていません。  
ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。  
注2) ケースの耐薬品性は、P.786の薬品データでご確認ください。

注3) ねじ種類NPTが対象となります。  
新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。  
注4) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

SP

ZCUK

AMJ

AFJ

AMV

ZH

-X185

関連  
機器