

エアスライド
テーブル

MXQ Series

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

RoHS

型式表示方法

MXQ12

ポートねじの種類

無記号	Mねじ	ø6~ø16
	Rc	
TN	NPT	ø20, ø25
TF	G	

対称形

無記号	標準形
L	対称形

シリンダ内径(ストロークmm)

ø6	10, 20, 30, 40, 50
ø8	10, 20, 30, 40, 50, 75
ø12	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
ø16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
ø20	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
ø25	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

アジャスタオプション

無記号	アジャスタなし
AS	前進端ラバーストップ
AT	後退端ラバーストップ
A	両端ラバーストップ
BS	前進端アブソーバ
BT	後退端アブソーバ
B	両端アブソーバ
CS	前進端メタルストップ
CT	後退端メタルストップ
C	両端メタルストップ
ASBT	前進端ラバーストップ+後退端アブソーバ
ASAT	前進端ラバーストップ+後退端メタルストップ
BSAT	前進端アブソーバ+後退端ラバーストップ
BSCT	前進端アブソーバ+後退端メタルストップ
CSAT	前進端メタルストップ+後退端ラバーストップ
CSBT	前進端メタルストップ+後退端アブソーバ

機能オプション

無記号	標準
F	バツファ付
R	エンドロック付
P	軸方向配管形
FR	バツファ・エンドロック付
FP	バツファ付・軸方向配管形

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

オーダーメイド仕様

詳細はP.221をご参照ください。

オプション組合せ表

機能オプション	無記号	F	R	P	FR	FP
アジャスタオプション	無記号	○	○	○	○	○
AS	○	○注3)	○	○	○注3)	○注3)
AT	○	○	×	×	×	×
A	○	○注3)	×	×	×	×
BS	○	×	○	○	×	×
BT	○	○	×	×	×	×
B	○	×	×	×	×	×
CS	○	○注3)	○	○	○注3)	○注3)
CT	○	○	×	×	×	×
C	○	○注3)	×	×	×	×
ASBT	○	○注3)	×	×	×	×
ASCT	○	○注3)	×	×	×	×
BSAT	○	×	×	×	×	×
BSCT	○	×	×	×	×	×
CSAT	○	○注3)	×	×	×	×
CSBT	○	○注3)	×	×	×	×

注3) バツファ機構、前進端ストロークアジャスタ付の組合せにおいては、前進端ストロークアジャスタでストロークを調整した分バツファストロークは小さくなります。

○：組合せ可、×：組合せ不可

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1119～1245をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
オートスイッチ 無接点	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
	3線(PNP)			M9PV				M9P	●	●	●	○	○			
	2線			M9BV				M9B	●	●	●	○	○			
	3線(NPN)			5V, 12V		M9NVW		M9NW	●	●	●	○	○	IC回路		
	3線(PNP)					M9PVW		M9PW	●	●	●	○	○			
	2線					M9BVW		M9BW	●	●	●	○	○			
耐水性向上品 (2色表示)	3線(NPN)	5V, 12V		※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	IC回路					
	3線(PNP)			※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	○						
	2線			※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	○						
オートスイッチ 有接点	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—
	無			2線	24V	12V	100V 100V以下	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—
						A90V	A90	●	—	●	—	—	—	—	IC回路	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NV 3m…………… L (例) M9NVWL
1m…………… M (例) M9NVWM 5m…………… Z (例) M9NVWZ

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.256をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1192、1193をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。