

ルブリケータ AL10-A~AL60-A

JIS記号



型式表示方法

AL **30** - **03** **B** - **03** - **A**

① ② ③ ④ ⑤

・オプション・標準は、a~dの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション・標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AL30-03B-3RW-A

	記号	内容	① ボディサイズ						
			10	20	30	40	50	60	
② ねじ種類	無記号	メートルねじ (M5)	●	—	—	—	—	—	
	Rc		—	●	●	●	●	●	
	N	NPT	—	●	●	●	●	●	
	F	G	—	●	●	●	●	●	
+									
③ 管接続口径	M5	M5×0.8	●	—	—	—	—	—	
	01	1/8	—	●	—	—	—	—	
	02	1/4	—	●	●	—	—	—	
	03	3/8	—	—	●	●	—	—	
	04	1/2	—	—	—	●	—	—	
	06	3/4	—	—	—	●	●	—	
	10	1	—	—	—	—	●	●	
+									
④ オプション(取付)	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	●	●	
	B ^{注1)}	ブラケット付	—	●	●	●	●	●	
+									
⑤ 標準標準	a ケース ^{注2)注3)}	無記号	ポリカーボネートケース	●	●	●	●	●	●
		2	金属ケース	●	●	●	●	●	●
		6	ナイロンケース	●	●	●	●	●	●
		8	レベルゲージ付金属ケース	—	—	●	●	●	●
		C	ケースガード付	—	●	— ^{注4)}	●	— ^{注4)}	— ^{注4)}
		6C	ケースガード付・ナイロンケース	—	●	— ^{注5)}	— ^{注5)}	— ^{注5)}	— ^{注5)}
+									
b 油排出口	無記号	ドレンコックなし	●	●	●	●	●	●	
	3	ドレンコック付	—	—	●	●	●	●	
3W ^{注6)}	ドレンコック、バーブ継手付	—	—	●	●	●	●		
+									
c 流れ方向	無記号	流れ方向:左→右	●	●	●	●	●	●	
	R	流れ方向:右→左	●	●	●	●	●	●	
+									
d 圧力単位	無記号	製品銘板、注意銘板:MPa	●	●	●	●	●	●	
	Z ^{注7)}	製品銘板、注意銘板:psi,*F	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	

注1) オプションは同時梱包となり、組付けられていません。
 注2) ケースの耐薬品性は、P.463の薬品データでご確認ください。
 注3) 1000cm³タンクにつきましてはP.465-1をご参照ください。
 注4) ケースガードは標準装備(ポリカーボネート)となります。
 注5) ケースガードは標準装備(ナイロン)となります。
 注6) 金属ケース:2,8との組合せ選択はできません。
 注7) ねじ種類M5, NPTが対象となります。
 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
 注8) ○は、ねじ種類がM5, NPTの場合のみの対応となります。