

クリーンレギュレータ／フッ素樹脂タイプ

SRF Series



型式表示方法

継手一体



SRF 1 0-S 07

ボディサイズ

1
3
5

継手一体(LQ2)

オーダーメイド仕様
(詳細はP.887参照)

無記号	標準
X401	取付穴方向90°反転

パイロットポート

ねじの種類

無記号	Rc1/8
N	NPT1/8

適用チューブサイズ(外径×内径)

ミリサイズ

記号	適用チューブサイズ	適用機種		
		SRF10	SRF30	SRF50
04	4×3	●		
06	6×4	○	●	
08	8×6		●	
10	10×8		○	
12	12×10			●
19	19×16			○

○:基準サイズ ●:レギュサ付

インチサイズ

記号	適用チューブサイズ	適用機種		
		SRF10	SRF30	SRF50
03	1/8"×0.086"	●		
05	3/16"×1/8"	●		
07	1/4"×5/32"	○	●	
11	3/8"×1/4"		○	
13	1/2"×3/8"			●
19	3/4"×5/8"			○

○:基準サイズ ●:レギュサ付

注) レギュサ方式により、インサートフッ素・ナットを交換することで、チューブサイズの変更が可能です。詳細はBest Pneumatics No.⑨をご参照ください。

ナット付



SRF 1 0-S-1 S 07 11

ボディサイズ

1
3
5

継手種類

記号	適用継手
1	LQ1
2	LQ2

パイロットポート

ねじの種類

無記号	Rc1/8
N	NPT1/8

オーダーメイド仕様
(詳細はP.887参照)

無記号	標準
X401	取付穴方向90°反転

継手サイズ(IN側)

記号	継手サイズ ^{注1)}	継手種類	適用機種		
			SRF10	SRF30	SRF50
07	2		○		
11	3	LQ1,2	●		
13	4			○	
19	5				○
25 ^{注1)}	6	LQ1			●

○:基準サイズ ●:レギュサ付

継手サイズ(OUT側)

記号	適用継手サイズ ^{注1)}	継手種類	適用機種		
			SRF10	SRF30	SRF50
無記号	IN側と同サイズ	—	—	—	—
07	2		○		
11	3	LQ1,2	●	○	
13	4			●	
19	5				○
25 ^{注1)}	6	LQ1			●

○:基準サイズ ●:レギュサ付

注1) 継手種類は、LQ1のみの対応となります。

注2) 本製品に適用するナットなし継手本体(LQタイプ)は、P.879の継手型式(LQ□□-S)にて手配ください。なお、レギュレータ側の継手と同種、同サイズの継手を選定してください。

チューブ出し



SRF 1 0-T 07

ボディサイズ

1
3
5

チューブサイズ(外径)

記号	チューブサイズ	適用機種
07	1/4"	SRF10
11	3/8"	SRF30
19	3/4"	SRF50

オーダーメイド仕様
(詳細はP.887参照)

無記号	標準
X401	取付穴方向90°反転

パイロットポートねじの種類

無記号	Rc1/8
N	NPT1/8