

# 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 Series



## 型式表示方法

ITVX2030-013S

### ボディサイズ

2	ITVX2000型
---	-----------

### パイロット形式

0	内蔵レギュレータタイプ <sup>注)</sup>
---	---------------------------

注) 詳細はP.968動作原理をご参照ください。

### 設定圧力範囲

3	0.01~3.0MPa
---	-------------

### 電源電圧

0	DC24V
---	-------

### 入力信号

0	電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
1	電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
2	電圧形DC0~5V
3	電圧形DC0~10V

### モニタ出力

1	アナログ出力DC1~5V
2	スイッチ出力・NPN出力
3	スイッチ出力・PNP出力
4	アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)

### 接続ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G <sup>注)</sup>

注) ISO1179-1(2007)に準拠

### 接続口径

3	3/8 <sup>注)</sup>
---	-------------------



注) EXHポートは1/4になります。  
内蔵レギュレータおよび電磁弁EXHポートはM5になります。

### 圧力表示の単位


無記号	MPa
2 <sup>注)</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>
3	bar
4 <sup>注)</sup>	psi

注) 新計量法上(日本国内用はSI単位)海外向けのみの販売となります。

### ケーブルコネクタの種類

	ストレート型3m
S	
	ライトアングル型3m
L	
N	ケーブルコネクタなし

### 付属品(ブラケット)

無記号	ブラケットなし フラットブラケット
B	
C	L形ブラケット 