

メンブレンエアドライヤ／単体タイプ

IDG Series

型式表示方法

IDG 10 - - 02 - -

サイズ

1
3
5
10
20
60
75
100

基準露点温度および出口空気流量

記号	基準露点 ℃	サイズ別流量 出口空気流量 L/min (ANR)							
		1	3	5	10	20	60	75	100
無記号	-20	10	25	50	100	200	600	750	1000
H	-15	—	25	50	100	200	600	750	1000
L	-40	—	—	—	—	—	—	—	—
S	-60	—	—	—	—	—	—	—	—

IDG□A Seriesより
ご選定ください。(P.144)

付属品

記号	種類
無記号	なし(標準)
B	ブラケット付(IDG1を除く)

注) 記号Bを指定した場合、左下の表に記載した品番のブラケットアセンブリが付属品として付きます。

管接続口径／適用チューブ外径


記号	口径	配管種類	サイズ							
			1	3	5	10	20	60	75	100
01	1/8	ねじ	—	●	●	—	—	—	—	—
02	1/4		●	●	●	●	●	—	—	—
03	3/8		—	—	—	●	●	—	—	—
04	1/2		—	—	—	—	—	●	●	●
06	ø6	ワンタッチ管継手	●	—	—	—	—	—	—	—

ねじの種類／ワンタッチ管継手

記号	種類
無記号	Rc
N	NPT
F	G
C ^{注)}	ø6ワンタッチ管継手

注) サイズ1のみ。

JIS記号



ブラケットアセンブリ(付属品)品番

部品番号	適用型式
BM59	IDG3, 5
BM61	IDG10
BM63	IDG20
BM65	IDG60, 75, 100

※六角穴付ボルト(2個)、スプリングワッシャ(2個)付

標準仕様

記号	内容	サイズ							
		1	3	5	10	20	60	75	100
無記号	なし(標準)	●	●	●	●	●	●	●	●
P	バージ空気排出用継手付	●	●	●	●	●	●	●	●
R	流れ方向(右→左)	—	—	—	—	—	—	—	—
S	露点チェック付	—	●	●	—	—	—	—	—

注) 2種類以上を表示する場合にはアルファベット順に表示してください。

HAA
HAW

AT

IDF
IDU

IDF
IFS

IDFA

IDFB

IDH

ID

IDG

IDK

AMG

AFF

AM

AMD

AMH

AME

AMF

ZFC

SF

SFD

LLB

AD□

GD