

3色表示

# 水用デジタルフローモータ PF3W3 Series



RoHS



## 型式表示方法

PF3W30 **A** - **M** **V** **C**

タイプ

**3** 分離型モータ部

分離型センサ部はアナログ出力1～5Vタイプを選定してください。  
適用センサ：PF3W5□□-□□-1 (T)

出力仕様

記号	OUT1	OUT2
<b>A</b>	NPN	NPN
<b>B</b>	PNP	PNP
<b>C</b>	NPN	アナログ1～5V
<b>D</b>	NPN	アナログ4～20mA
<b>E</b>	PNP	アナログ1～5V
<b>F</b>	PNP	アナログ4～20mA
<b>G</b>	NPN	外部入力
<b>H</b>	PNP	外部入力
<b>J</b>	アナログ1～5V	アナログ1～5V
<b>K</b>	アナログ4～20mA	アナログ4～20mA

温度センサ付の分離型センサ部と組合せる場合、温度センサに関する出力はOUT2のみで設定可能となります。

リード線

無記号	電源・出力接続リード線あり (2m)	電源・出力接続リード線 ZS-40-W
	<b>N</b>	電源・出力接続リード線なし

リード線は接続されていません。同梱包となります。

分離型モータ部/単位仕様

記号	瞬时流量	積算流量	温度
<b>M</b>	L/min	L	℃
<b>G</b>	gal/min	gal	℃
<b>F</b>	gal/min	gal	℉
<b>J</b>	L/min	L	℉

※新計量法により、日本国内でSI単位(記号[M])以外を使用することはできません。  
注) G, F, Jはオータメイト仕様。  
参考：1 [L/min] ↔ 0.2642 [gal/min]  
1 [gal/min] ↔ 3.785 [L/min]  
℉ = 9/5℃ + 32

校正証明書(モータ部単体)

無記号 校正証明書なし

**A** 校正証明書あり

※書式は、和英併記のみ。

オプション2

無記号	コネクタなし
<b>C</b>	センサ接続用コネクタ(1ヶ) センサ接続用コネクタ(e-con)

コネクタは接続されていません。同梱包となります。

オプション1

無記号	なし
<b>T</b>	パネルマウントアダプタ パネルマウントアダプタ 防水パッキン(付属品) パネル 取付ビス(M3×8L)(付属品)
<b>V</b>	前面保護カバー+パネルマウントアダプタ 前面保護カバー パネルマウントアダプタ 防水パッキン(付属品) パネル 取付ビス(M3×8L)(付属品)

## オプション/部品品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
パネルマウントアダプタ	<b>ZS-26-B</b>	防水パッキン、ビス付
前面保護カバー+パネルマウントアダプタ	<b>ZS-26-C</b>	防水パッキン、ビス付
前面保護カバーのみ	<b>ZS-26-01</b>	パネルマウントアダプタ等は別途手配してください
電源・出力接続リード線	<b>ZS-40-W</b>	リード線長さ2m
センサ接続用コネクタ(e-con)	<b>ZS-28-CA-4</b>	1ヶ
コピー用コネクタ付リード線	<b>ZS-40-Y</b>	スリーブ最大10台まで可