

型式表示方法

10-AMF150C~10-AMF550C



10-AMF 550C - [] 10 [] - []

ボディサイズ

150C
250C
350C
450C
550C

オプション

記号	内容
無記号	—
F	ゴム材質:フッ素ゴム
H	中圧空気用(1.6MPa仕様)
R	IN・OUT逆方向

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT

付属品

記号	名称
無記号	—
B	ブラケット*

*ブラケットは同梱出荷(未組付)となります。

管接続口径

記号	サイズ	適用ボディサイズ				
		150C	250C	350C	450C	550C
01	1/8	●				
02	1/4	●	●			
03	3/8		●	●		
04	1/2			●	●	
06	3/4				●	●
10	1					●

オプション説明

記号F:ゴム材質/フッ素ゴム

Oリング、ガスケットなどの材質にフッ素ゴムを使用。

記号H:中圧空気用(1.6MPa仕様)

最高使用圧力が1.6MPaまで対応できます。

記号R:IN・OUT逆方向

エア供給を右→左で使用可能。(標準仕様は、エア供給が左→右。)