

# ISO規格準拠ソレノイドバルブ

# VQ7-6 Series

Size 1 / 単体



## バルブ型式表示方法

**VQ7-6** - **FG** - **S** - **3** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]

**流路記号**

FG	
※ YZ	
FHG	
FJG	
FPG	
FIG	

※標準

**ソレノイドの数**

S	シングル
D	ダブル

**CE対応**

無記号	—
Q	CE対応品

**コネクタ**

無記号	DIN端子台(コネクタ付)
O	DIN端子台(コネクタなし)
SC	プリワイヤコネクタ

**サブプレート口径**

無記号	サブプレートなし
A02	横配管1/4※
A03	横配管3/8
B02	裏配管1/4※
B03	裏配管3/8

※Rポートは3/8となります。

**ねじの種類**

無記号	Rc
F	G
T	NPTF

**シール方式**

無記号	メタルシール
R	弾性体シール

**パイロットエキゾースト**

無記号	集中排気
V	個別排気

**オプション**

無記号	なし
Z	サージキラー付 インジケータランプ
N	インジケータランプ付

**コイル定格**

1	AC100V 50Hz/60Hz
2	AC200V 50Hz/60Hz
3	DC24V
4	DC12V
5	AC110V 50Hz/60Hz
6	AC220V 50Hz/60Hz

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

## サブプレート型式表示方法

**VS7-1** - **A02** [ ]

**管接続口径**

A02	横配管1/4※
A03	横配管3/8
B02	裏配管1/4※
B03	裏配管3/8

※3(R2)、5(R1)ポートは3/8

**ねじの種類**

無記号	Rc
F	G
T	NPTF

**仕様**

型式	配管仕様			質量 kg
	配管方向	1(P)、2(B)、4(A)ポート口径	3(R2)、5(R1)ポート口径	
VS7-1-A02□	横	1/4	3/8	0.37
VS7-1-A03□		3/8		
VS7-1-B02□	裏	1/4	3/8	
VS7-1-B03□		3/8		