

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFM7 Series



表示一体型

RoHS



PFMシリーズは新タイプのPF2Mシリーズにモデルチェンジしました。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

型式表示方法

表示一体型

PFM7 10 [] - C4 [] - A - M [] [] - [] [] - []

タイプ
7 表示一体型

定格流量範囲 (流量レンジ)

10	0.2~10(5)L/min
25	0.5~25(12.5)L/min
50	1~50(25)L/min
11	2~100(50)L/min

※()は流体CO₂の場合

流量調整弁

無記号	なし
S	有

管接続口径

記号	内容	流量レンジ			
		10	25	50	11
01	Rc1/8	●	●	●	
02	Rc1/4				●
N01	NPT1/8	●	●	●	
N02	NPT1/4				●
F01	G1/8*	●	●	●	
F02	G1/4*				●
C4	φ4(5/32")ワンタッチ管継手	●			
C6	φ6ワンタッチ管継手	●	●	●	
C8	φ8(5/16")ワンタッチ管継手		●	●	●
N7	φ1/4"ワンタッチ管継手		●	●	●

※ISO228-1準拠

配管取出方向

無記号	ストレート
L	背面

※IN側・OUT側配管方向の組合せはオーダーメイドとなります。(P.249参照)

オーダーメイド
(P.215, 249を
ご参照ください。)

オプション2
(P.215をご参照ください。)

オプション1
(P.215をご参照ください。)

校正証明書

無記号	校正証明書なし
A	校正証明書付

※ともに書式は和英併記のみです。
和英以外の言語は特注となります。

取扱説明書

無記号	取扱説明書付(和英併記)
N	取扱説明書なし

単位仕様

M	SI単位固定 ^{注1)}
無記号	単位切替機能付 ^{注2)}

注1) 固定単位 瞬時流量:L/min
積算流量:L
注2) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

出力仕様

A	NPN2出力
B	PNP2出力
C	NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
D	NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)
E	PNP(1出力)+アナログ(1-5V)
F	PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
G	NPN(1出力)+外部入力 ^{注3)}
H	PNP(1出力)+外部入力 ^{注3)}

注3) 積算外部リセット、オートシフト、オートシフトゼロ選択可。

配管バリエーション

	ワンタッチ管継手付(C4, C6, C8, N7)		めねじ(01, 02, N01, N02, F01, F02)	
	ストレート(無記号)	背面(L)	ストレート(無記号)	背面(L)
流量調整弁なし (無記号)				
流量調整弁付 (S)				