

ワンタッチ管継手付 エアサクシオンフィルタ ZFB Series



固形異物による真空機器
のトラブルを未然に防止します。

IN側配管チューブの取付方向
は360°回転設定可能

簡単なエレメント交換作業

ワンタッチ管継手で脱着が容易

樹脂製で軽量・コンパクト

エレメント交換が容易な
カートリッジタイプ

型式

チューブ サイズ	型式	管接続口径(適用チューブ外径)		注1) 推奨流量 L/min (ANR)	質量 g	内容積 cm ³
		IN側、OUT側				
ミリサイズ	ZFB100-04	ø4		10	22	7
	ZFB100-06	ø6		20	22	7
	ZFB200-06	ø6		30	30	12
	ZFB200-08	ø8		50	30	12
	ZFB300-08	ø8		75	39	16
	ZFB300-10	ø10		75	39	16
インチサイズ 注2)	ZFB101-05	ø3/16"		20	22	7
	ZFB101-07	ø1/4"		20	22	7
	ZFB201-07	ø1/4"		30	30	12
	ZFB301-11	ø3/8"		75	40	16
	ZFB401-13	ø1/2"		100	62	19

注1) 初期圧力降下3kPa以下時における流量 注2) 受注生産


ZFA

ZFB

ZFC



表示記号



仕様

使用流体 ^{注1)}	空気・窒素
使用圧力範囲 ^{注2)}	-100~0kPa
真空破壊圧力	MAX. 0.5MPa(加圧保持不可)
使用および周囲温度範囲	0~60℃(但し凍結しないこと)
ろ過精度	30μm(捕集効率95%)
エレメント交換差圧	20kPa
適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注1) 化学薬品の雰囲気または付着する場所では本体が破損する場合がありますので使用しないでください。
(アルコール、アセトン等でも破損の原因になりますので特に注意してください。)

注2) 加圧状態を保持するラインで使用しますと本体が破損する場合がありますので使用しないでください。

型式表示方法

