

型式表示方法



AMG150C~AMG550C

AMG **550** C- [] **10** [] [] - [] - []

サイズ

150
250
350
450
550

ねじ種類

記号	種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT

管接続口径

記号	口径	適用サイズ				
		150	250	350	450	550
01	1/8	●				
02	1/4	●	●			
03	3/8		●	●		
04	1/2			●	●	
06	3/4				●	●
10	1					●

付属品

記号	名称
無記号	—
B	ブラケット※1

※1 ブラケットは同梱出荷(未組付)となります。

オーダーメイド仕様

オーダーメイド仕様の場合にのみ、末尾に記号が入ります。オーダーメイド仕様の内容、型式表示方法、適用型式についてはP.378~をご参照ください。

オプション※3

- ・複数選択が可能です。
- ・可能な組合せにつきましては下表をご参照ください。
- ・記号はアルファベットの若い順に並べてください。

記号	内容
無記号	—
F	ゴム材質:FKM
H	中圧空気用(1.6MPa仕様)
J	ドレンガイド1/4めねじ※5
R	IN・OUT逆方向
V	白色ワセリン仕様

※5 ハルブ機能はついていません。

オートドレン仕様※2※3

記号	内容
無記号	オートドレンなし(ドレンコック付※4)
C	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
D	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり

※2 オートドレンの使い分けにつきましてはP.371をご参照ください。(オートドレン仕様は1つのみ選択できます。)

※3 対応可能なオートドレン仕様とオプションの組合せにつきましては下表をご参照ください。

※4 オプションJを選択した場合はオートドレンなし、ドレンコックなしとなります。

オートドレン仕様・オプションの組合せ表

◎:すべてのオートドレン仕様で対応可(ドレンガイド(J仕様)を含む)

△:N.C.オートドレン(C仕様)は対応できません。

▼:N.C., N.O.オートドレン(C, D仕様)とも対応できません。

	F	H	R	V
無	◎	△	◎	◎
F	◎	▼	◎	▼
H	▼	◎	△	▼
R	◎	△	◎	◎
V	▼	▼	◎	◎

□:組合せ不可

オプション説明

記号F:ゴム材質/FKM

Oリング、ガスケットなどの材質にFKMを使用。

記号H:中圧空気用(1.6MPa仕様)

最高使用圧力が1.6MPaまで対応できます。

記号J:ドレンガイド1/4めねじ



ドレン排出部に配管ねじ接続可能。

記号R:IN・OUT逆方向

流れ方向:右→左
(標準仕様は、流れ方向:左→右。)

記号V:白色ワセリン仕様

ボディ、ハウジングを脱脂し、潤滑が必要な箇所に塗布されているグリースを白色ワセリンに変更。