

クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ／ストレート形 **SFB300 Series**

RoHS

半導体プロセス用圧縮空気、窒素の
精密ろ過


高信頼のPTFEメンブラン

ろ過度0.01 μm (捕集効率99.99%)

ブラケットを標準装備



JIS記号



型式表示方法

SFB 30 0 -02

クリーンガスフィルタ
(ストレート形)

機種タイプ

記号	タイプ
30	ディスポーザブル形 (ナローサイズ)
31	ディスポーザブル形 (ロングサイズ)

接続口径

記号	接続口径
02	Rc、TSJ、URJ 1/4

接続方法

記号	接続 (IN、OUT)
0	Rc
2	TSJ
5	URJ

※SFB31は、5のみ選択可

型式

型式	定格流量 L/min (ANR) 注)	接続	ろ過面積 cm^2	質量kg
SFB300-02	45	Rc 1/4 (めねじ)	10	0.14
SFB302-02		TSJ 1/4		0.15
SFB305-02		URJ 1/4		0.14
SFB315-02		URJ 1/4		0.15

注) 入口圧力0.7MPa、圧力降下0.02MPa時