

クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ/多段ディスク形 SFC100 Series

RoHS


半導体プロセス用圧縮空気、窒素の
精密ろ過

高信頼のPTFEメンブラン

ろ過度0.01 μm (捕集効率99.99%)



JIS記号



型式表示方法

SFC 10 0 - 02

クリーンガスフィルタ
ディスポーザブルタイプ
(多段ディスク形)

●接続口径

記号	接続口径
02	Rc、TSJ、URJ 1/4
03	Rc、TSJ、URJ 3/8

●機種タイプ

記号	定格流量L/min (ANR)
10	~240

●接続方法

記号	接続 (IN、OUT)
0	Rc
2	TSJ
5	URJ

型式

型式	定格流量 L/min (ANR) 注)	接続	ろ過面積cm ²	質量kg
SFC100-02	240	Rc1/4(めねじ)	300	0.35
SFC100-03		Rc3/8(めねじ)		0.36
SFC102-02		TSJ1/4		0.40
SFC102-03		TSJ3/8		0.41
SFC105-02		URJ1/4		0.44
SFC105-03		URJ3/8		0.49

注) 入口圧力0.7MPa、圧力降下0.02MPa時

HAA
HAW

AT

IDF
IDU

IDF

IDF
□FS

IDFC

IDFA

IDFB

IDH

ID

IDG

IDK

AFF-D
AM□-D

AFF
AM□

AMG

AFF

AM

AMD

AMH

AME

AMF

ZFC

SF

SFD

SFDA

LLB

AD□

GD