

小形減圧弁

ARX20 Series

型式表示方法

ARX2 0 — 01

減圧弁

設定圧力範囲

0	0.05~0.85MPa
注1)1	0.05~0.30MPa

ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G

管接続口径

01	1/8
02	1/4

●オプション

無記号	なし		
B	ブラケット	1348112	
G	圧力計 注2)	ARX20-無記号 F □□	G36-10-01
			G46-10-02
		ARX21-無記号 F □□	G36-4-01
			G46-4-02
		ARX20-N□□	G36-P10-N01-X30
			G46-P10-N02-X30
P	パネルナット	ARX21-N□□	G36-P4-N01-X30
			G46-P4-N02-X30
P	パネルナット	1348110A	

オプション組合品番

B	BG	※B付の場合パネルナットも付きます。
G	GP	
P		


注1)ARX21はARX20に対して、調圧スプリングのみを0.3MPa用とした製品です。
0.3MPa以上上がらないようにした製品ではありません。

注2)圧力計は同時梱包となり、組付けられておりません。

仕様



JIS記号



型式	ARX20	
減圧弁構造	ピストン式減圧弁	
リリーフ機構	リリーフタイプ	
管接続口径	Rc1/8、1/4	
圧力計接続口径	Rc1/8、1/4	
保証耐圧力	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
設定圧力範囲	標準タイプ	0.05~0.85MPa
	低圧タイプ	0.05~0.3MPa
使用流体	空気	
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃(ただし凍結なきこと)	
質量	110g	