

型式表示方法

IR 1 0 0 0 -   01 BG -   - A

①      ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦



オーダーメイド仕様 (P.1091 参照)

記号	仕様/内容
10-	クリーンルーム仕様
25A-	二次電池対応仕様
-X1155	フッ素ゴム仕様
-X1	ノンゲリース仕様
IRM□-	マニホールド仕様

・オプション・標準は、a~eの各項目毎に1つずつ選択してください。  
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ			
			1	2	3	
② 設定圧力範囲	0	0.005~0.2MPa	●	●	—	
	1	0.01~0.2MPa	—	—	●	
	2	0.01~0.4MPa	●	●	●	
	+	0.01~0.8MPa	●	●	●	
③ 排気方向	0	下排気	●	●	●	
	1	正面排気	—	—	●	
	2	背面排気	—	—	●	
④ ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	
	F	G	●	●	●	
⑤ 管接続口径	01	1/8	●	—	—	
	02	1/4	—	●	●	
	03	3/8	—	—	●	
	04	1/2	—	—	●	
⑥ 注1) オプション	a 取付	無記号	取付オプションなし	●	●	●
		B <sup>注2)</sup>	ブラケット付	●	●	●
		H	六角パネルナット付(パネルマウント用)	●	●	●
	b 圧力計	無記号	圧力計なし	●	●	●
		G	丸形圧力計	●	●	●
		EA	NPNオープンコレクタ1出力	●	●	●
		EB	PNPオープンコレクタ1出力	●	●	●
		EC	NPNオープンコレクタ2出力 + アナログ電圧出力	●	●	●
	c デジタル圧カスイッチ付	ED	NPNオープンコレクタ2出力 + アナログ電流出力	●	●	●
		+				
⑦ 標準	c 流れ方向	無記号	流れ方向: 左→右	●	●	●
		R	流れ方向: 右→左	●	●	●
	d ハンドル向き	無記号	ハンドル上向き	●	●	●
		V	ハンドル下向き	●	●	●
	e 圧力単位 <sup>注3)</sup>	無記号	製品銘板と圧力計の単位表記: MPa	●	●	●
		Z	製品銘板と圧力計の単位表記: psi	●	●	●
ZA		デジタル圧カスイッチ: 単位切換機能付	●	●	●	

注1) オプションは同時梱包となり、組付けられていません。B, Hは同時選択できません。旧型ブラケットは本製品に使用できません。

注2) ブラケットには、セットナットが付属となります。

注3) 圧力単位表記一覧

	ねじ種類	製品銘板の単位表記	圧力計の単位表記		販売 <sup>注6)</sup>
			G	EA, EB, EC, ED	
無記号	Rc	MPa	MPa	SI単位固定	国内、海外販売
	NPT				
	G				
Z <sup>注4)</sup>	Rc	psi	psi	単位切換機能付(初期値psi)	海外のみ販売
	NPT				
	G				
ZA <sup>注5)</sup>	Rc	MPa	—	単位切換機能付	海外のみ販売
	NPT				
	G				

注4) ねじ種類: NPTが対象となります。

注5) オプション: EA, EB, EC, EDが対象となります。

注6) 新計量法により、国内ではSI単位表示のみの販売になります。